

Sportello smaltato Varistar CP con bloccaggio a 3 punti, RAL 7021, 38 U, 1800H 600W, IP55

Data Solutions

CODICE A CATALOGO

21630-723



La porta vetrata con bloccaggio a 3 punti consente un contatto più forte tra la porta e il telaio dell'armadio.

CARATTERISTICHE

Porta vetrata con bloccaggio a 3 punti, con serratura

Maniglia a leva con inserto a chiave (2 chiavi)

Angolo di apertura 180°

Vetro di sicurezza, 6 mm

Montaggio standard, serratura sulla porta destra

Può essere montato a posteriori con manico a leva 24630003 e semicilindro profilato DIN con chiavi o pulsante

ATTRIBUTI DEL PRODOTTO

Altezza del rack: 38U

Altezza: 1800mm

Larghezza: 600mm

Grado di protezione: IP55

Quantità nella confezione: 1

Colore: Grigio nero

Codice colore: RAL 7021

È conforme a: IEC 61587-1

Finitura: Verniciato a polvere

Tipo di bloccaggio: Bloccaggio a 3 punti

Materiale: Acciaio; Vetro

Famiglia di prodotti: Varistar CP

Tipo di prodotto: Sportello dell'armadio

Tipo: Sportello di vetro

Funziona con: Varistar CP

Net Weight: 20.552kg

INFORMAZIONI DI PRODOTTO AGGIUNTIVE

Gli sportelli 24U - 33U IP20 hanno 2 cerniere, gli sportelli 38U - 52U IP20 hanno 3 cerniere per garantire robuste strutture di chiusura IP20 per gli armadi più alti

Ordinare separatamente l'impugnatura della leva 24630003 e il blocco DIN se si desidera sostituire l'impugnatura della leva di bloccaggio DIN 1333

Acquistare il kit di messa a terra separatamente.

AVVERTIMENTO

I prodotti nVent devono essere installati e utilizzati solo come indicato nelle schede istruzioni e nei materiali di formazione di nVent. Le schede istruzioni sono disponibili su www.nvent.com e presso il vostro rappresentante del servizio clienti nVent. Un'installazione scorretta, un uso improprio, un'applicazione errata o qualsiasi altro mancato rispetto completo delle istruzioni e degli avvertimenti di nVent può causare malfunzionamenti del prodotto, danni alla proprietà, gravi lesioni personali e morte e/o annullare la vostra garanzia.



Il nostro straordinario portafoglio di marchi:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE