


Porta a battente per contenimento corsia, manuale, 1200 W, RAL 7035

Data Solutions

CODICE A CATALOGO

22130-583



Le porte a battente sono le soluzioni di chiusura economiche più utilizzate nei sistemi di contenimento delle corsie.

CARATTERISTICHE

Porte doppie adatte per una larghezza corsia di 1200 mm

ATTRIBUTI DEL PRODOTTO

Tipo di prodotto: Copertura

Famiglia di prodotti: Varistar CP

Tipo: Sportello della corsia

Funziona con: Contenimento di sezione

Larghezza: 1200mm

Materiale: Acciaio

Colore: Grigio nero

Codice colore: RAL 7035

Quantità nella confezione: 1

Finitura: Verniciato a polvere

Gross Weight: 101kg

INFORMAZIONI DI PRODOTTO AGGIUNTIVE

Si prega di ordinare separatamente mascherine di copertura adeguate (sopra la porta).

Maniglia a leva opzionale con blocco su richiesta.

AVVERTIMENTO

I prodotti nVent devono essere installati e utilizzati solo come indicato nelle schede istruzioni e nei materiali di formazione di nVent. Le schede istruzioni sono disponibili su www.nvent.com e presso il vostro rappresentante del servizio clienti nVent. Un'installazione scorretta, un uso improprio, un'applicazione errata o qualsiasi altro mancato rispetto completo delle istruzioni e degli avvertimenti di nVent può causare malfunzionamenti del prodotto, danni alla proprietà, gravi lesioni personali e morte e/o annullare la vostra garanzia.



Il nostro straordinario portafoglio di marchi:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE