



Montaggio a pannello/scorrevole Varistar CP da 19", RAL 9005, 47 U, 2200 H

Data Solutions

CODICE A CATALOGO

24630-014



Far scorrere il raccordo con incrementi regolabili. Montaggio in armadi larghi 600 mm direttamente sul telaio. La staffa adattatore di larghezza di 800 mm per una larghezza ridotta è necessaria, per il montaggio ad altezza parziale sono necessari elementi di profondità.

CARATTERISTICHE

Montaggio a pannello/a scorrimento da 19" con indicatore a U

Profondità regolabile in incrementi di 25 mm

Conforme a IEC 60297?1 (DIN 41 494, parte 1)

ATTRIBUTI DEL PRODOTTO

Altezza del rack: 47U

Altezza: 2200mm

Quantità nella confezione: 4

Colore: Jet Black

Codice colore: RAL 9005

Finitura: Verniciato a polvere

Materiale: Acciaio

Famiglia di prodotti: Varistar CP

Tipo di prodotto: Supporto scorrevole

Net Weight: 19.338kg

AVVERTIMENTO

I prodotti nVent devono essere installati e utilizzati solo come indicato nelle schede istruzioni e nei materiali di formazione di nVent. Le schede istruzioni sono disponibili su www.nvent.com e presso il vostro rappresentante del servizio clienti nVent. Un'installazione scorretta, un uso improprio, un'applicazione errata o qualsiasi altro mancato rispetto completo delle istruzioni e degli avvertimenti di nVent può causare malfunzionamenti del prodotto, danni alla proprietà, gravi lesioni personali e morte e/o annullare la vostra garanzia.



Il nostro straordinario portafoglio di marchi:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE