

Sportello filtrato per RackChiller nella fila 45

Data Solutions

CODICE A CATALOGO

24630-188

Lo sportello filtrato sostituisce uno sportello standard non filtrato sul RackChiller nella fila 45 al fine di eseguire il filtraggio dell'aria in entrata/calda del dispositivo. Il filtro è lavabile/lavabile con acqua pulita o aria compressa.

CARATTERISTICHE

Filtrazione conforme a EN779:2012 Classe G2; ISO 16890 grossa 35%

Sostituisce lo sportello standard di RackChiller nella fila 45

ATTRIBUTI DEL PRODOTTO

Tipo di prodotto: Scambiatore di calore aria/liquido

Famiglia di prodotti: Varistar CP

Larghezza: 300mm

Altezza: 2000mm

Colore: Grigio nero

Codice colore: RAL 7021

Finitura: Verniciato a polvere

Materiale: Acciaio

Net Weight: 11.526kg

Quantità nella confezione: 1

Altezza del rack: 42U

INFORMAZIONI DI PRODOTTO AGGIUNTIVE

Funziona solo con Varistar LHX+ 45 in-rack e rack Chiller in-Row 45

AVVERTIMENTO

I prodotti nVent devono essere installati e utilizzati solo come indicato nelle schede istruzioni e nei materiali di formazione di nVent. Le schede istruzioni sono disponibili su www.nvent.com e presso il vostro rappresentante del servizio clienti nVent.

Un'installazione scorretta, un uso improprio, un'applicazione errata o qualsiasi altro mancato rispetto completo delle istruzioni e degli avvertimenti di nVent può causare malfunzionamenti del prodotto, danni alla proprietà, gravi lesioni personali e morte e/o annullare la vostra garanzia.



Il nostro straordinario portafoglio di marchi:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE