


Pannello frontale da 19" con fori per maniglie, 2 U, 3 mm, al, anodizzato, bordi non trattati

Data Solutions

CODICE A CATALOGO

30219-162



Definire le parti anteriori e laterali del dispositivo con i pannelli anteriori Schroff da 19". I pannelli frontali Schroff da 19" sono dotati di fori aggiuntivi per il montaggio delle maniglie e sono disponibili in versioni da 1 U a 6 U.

CERTIFICAZIONI



CARATTERISTICHE

i pannelli anteriori da 19" sono dotati di fori aggiuntivi per il montaggio delle maniglie

ATTRIBUTI DEL PRODOTTO

Altezza del rack: 2U

Profondità (D): 3mm

Tipo di accessorio: Pannello frontale

Tipo di maniglia: Maniglia anteriore

Finitura: Anodizzato

Montaggio: Anteriore a vite

Quantità nella confezione: 1

Finitura anteriore: Anodizzato

Finitura posteriore: Anodizzato

Bordi trattati: N.

Schermatura EMC: N.

Altezza (H): 88.1mm

Materiale: Alluminio

Tipo di prodotto: Pannello frontale


Larghezza rack: 95HP

Tipo: Pannello frontale da 19"

Larghezza (W): 483mm

Net Weight: 0.335kg

SCHEMI



AVVERTIMENTO

I prodotti nVent devono essere installati e utilizzati solo come indicato nelle schede istruzioni e nei materiali di formazione di nVent. Le schede istruzioni sono disponibili su www.nvent.com e presso il vostro rappresentante del servizio clienti nVent. Un'installazione scorretta, un uso improprio, un'applicazione errata o qualsiasi altro mancato rispetto completo delle istruzioni e degli avvertimenti di nVent può causare malfunzionamenti del prodotto, danni alla proprietà, gravi lesioni personali e morte e/o annullare la vostra garanzia.



Il nostro straordinario portafoglio di marchi:

CADDY

ERICO

HOFFMAN

ILSCO

SCHROFF

TRACHTE