

PDU DI BASE, EB0317-A, 230 V CA, 1-PH, 16 A

Data Solutions

CODICE A CATALOGO

EB0317-A



PDU modulare e compatta. Design a profilo ultra basso

CARATTERISTICHE

Le unità di distribuzione dell'alimentazione di base Enlogic consentono l'alimentazione negli armadi, nei rack a telaio aperto e nei contenitori per montaggio a parete

Tensione di ingresso 230 V CA, monofase

Uscite C13 e C19

Profilo in alluminio 1RU

Montaggio senza attrezzi regolabile

ATTRIBUTI DEL PRODOTTO

Famiglia di prodotti: Enlogic

Tipo: PDU di base

Tipo di prodotto: Multipresa

Tipo di presa: (10) C13; (1) C19

Quantità di prese: 11

Colore: Nero

Interruttore automatico: 16 A, a 1 polo, Hy-Mag

Prese commutate: N.

Quantità dell'interruttore automatico: 0

Posizione del cavo di ingresso: Alimentazione anteriore

Tensione di ingresso: 100 – 240V

Fase: 1 PH

Valore nominale interruzione: 5kAIC

Potenza di ingresso massima: 3,68 kVA

Tensione di uscita: 100 – 240VAC

Amperaggio (amperaggio ridotto): 20 A (16 A) Nord America; 16 A Internazionale

Tipo di spina: C20

Unità rack: 0U

Cavo di ingresso rimovibile: Sì

Tipo di dosaggio: Nessuno

Quantità nella confezione: 1

Lunghezza del cavo di ingresso: 0m

INFORMAZIONI DI PRODOTTO AGGIUNTIVE

Ordinare separatamente la staffa per il montaggio verticale.

AVVERTIMENTO

I prodotti nVent devono essere installati e utilizzati solo come indicato nelle schede istruzioni e nei materiali di formazione di nVent. Le schede istruzioni sono disponibili su www.nvent.com e presso il vostro rappresentante del servizio clienti nVent. Un'installazione scorretta, un uso improprio, un'applicazione errata o qualsiasi altro mancato rispetto completo delle istruzioni e degli avvertimenti di nVent può causare malfunzionamenti del prodotto, danni alla proprietà, gravi lesioni personali e morte e/o annullare la vostra garanzia.



Il nostro straordinario portafoglio di marchi:

CADDY

ERICO

HOFFMAN

ILSCO

SCHROFF

TRachte