

IPDU intelligente, EN6880, 400 V CA, 3-PH, 32 A

Data Solutions

CODICE A CATALOGO

EN6880



PDU intelligente modulare e compatta con dosaggio in ingresso. Design a profilo ultra basso

CARATTERISTICHE

Le unità di distribuzione dell'alimentazione intelligente Enlogic EN6xxx monitorano l'alimentazione in ingresso e l'alimentazione di ogni singola presa e offrono la commutazione remota di singole prese, forniscono il monitoraggio del livello di unità di fatturazione

Display dati ad alta visibilità e display grafico interattivo

Misurare i carichi degli interruttori automatici su alimentazioni ridondanti per evitare tempi di inattività accidentali

Consente il bilanciamento intelligente del carico per l'efficienza energetica e il massimo utilizzo della capacità

Interfaccia Gigabit Ethernet ed Ethernet ridondante (10/100)

Soluzione di ridondanza di alimentazione c.c. iPDU per un massimo di 64 PDU

Controller Hot-Swap senza utensili

Tensione di ingresso 400 V CA, trifase

Uscite C13, C19

ATTRIBUTI DEL PRODOTTO

Famiglia di prodotti: Enlogic

Tipo: PDU intelligente

Tipo di prodotto: Multipresa

Tipo di presa: (21) Bloccaggio C13/C15; (21) Bloccaggio C13/C15/C19/C21

Quantità di prese: 42

Colore: Nero

Interruttore automatico: 20 A, a 1 polo, Hy-Mag

Prese commutate: Sì

Quantità dell'interruttore automatico: 6

Potenza nominale: 17,3 kVA Nord America; 22,1 kVA International

Posizione del cavo di ingresso: Alimentazione superiore

Potenza di ingresso massima: 17,3 / 22,1 kVA

Tensione di ingresso: 380 – 415V

Fase: 3 PH

Interruttore On/Off incluso: Sì

Tensione nominale: 415V

Tensione di uscita: 208 – 230VAC

Tipo di spina: IEC 60309 530P6/532P6

Amperaggio (amperaggio ridotto): 30 A (24 A) Nord America; 32 A Internazionale

Cavo di ingresso rimovibile: N.

Unità rack: 0U

Materiale: Acciaio

Finitura: Verniciato a polvere

Tipo di dosaggio: Uscita

Altezza: 1780mm

Larghezza: 56mm

Profondità: 75mm

Peso: 11.62kg

Quantità nella confezione: 1

Lunghezza del cavo di ingresso: 1.8m

INFORMAZIONI DI PRODOTTO AGGIUNTIVE

Ordinare separatamente la staffa per il montaggio verticale.

AVVERTIMENTO

I prodotti nVent devono essere installati e utilizzati solo come indicato nelle schede istruzioni e nei materiali di formazione di nVent. Le schede istruzioni sono disponibili su www.nvent.com e presso il vostro rappresentante del servizio clienti nVent. Un'installazione scorretta, un uso improprio, un'applicazione errata o qualsiasi altro mancato rispetto completo delle istruzioni e degli avvertimenti di nVent può causare malfunzionamenti del prodotto, danni alla proprietà, gravi lesioni personali e morte e/o annullare la vostra garanzia.



Il nostro straordinario portafoglio di marchi:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE