


Kit barra di distribuzione di messa a terra/messa a terra per terminazioni ad anello

Data Solutions



Strisce di rame generalmente alloggiato all'interno di gruppi di comando, schede a pannello e contenitori per vie di distribuzione per la messa a terra. Sono inoltre utilizzati per collegare apparecchiature ad alta tensione ai quadri elettrici e apparecchiature a bassa tensione nei banchi batterie.

CARATTERISTICHE

Avvitare i cavi di messa a terra con linguette ad anello

Punti di fissaggio filettati M5 a intervalli di 20 mm

Complessivo isolato dal telaio

Capacità di corrente massima 200 A.

Collegamento 35 mm² con morsetto (accessorio 21120-209)

SPECIFICHE

Tipo di prodotto: Kit di messa a terra

Table 1/1

Codice a catalogo	Lunghezza	Materiale	Quantità nella confezione	Tipo
20118-860	440mm	Rame	1	Terminazione ad anello
20118-864	1980mm	Rame	1	Terminazione ad anello
20118-861	980mm	Rame	1	Terminazione ad anello
20118-863	1900mm	Rame	1	Terminazione ad anello
20118-862	1680mm	Rame	1	Terminazione ad anello

AVVERTIMENTO

I prodotti nVent devono essere installati e utilizzati solo come indicato nelle schede istruzioni e nei materiali di formazione di nVent. Le schede istruzioni sono disponibili su www.nvent.com e presso il vostro rappresentante del servizio clienti nVent. Un'installazione scorretta, un uso improprio, un'applicazione errata o qualsiasi altro mancato rispetto completo delle istruzioni e degli avvertimenti di nVent può causare malfunzionamenti del prodotto, danni alla proprietà, gravi lesioni personali e morte e/o annullare la vostra garanzia.



Il nostro straordinario portafoglio di marchi:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE