

Rilevatore di movimento

Data Solutions



Rilevatore di movimento: Predisposto per il montaggio sulla scatola della porta, metodo di rilevamento: Movimento, campi di rilevamento del radar regolabili, campo ampio 4 m (W) x 2 m (D), campo stretto 2 m (W) x 2,5 m (D), tensione di alimentazione 12 ... 24 VCA o 12 ? 30 V CC, alimentazione tramite connettore sulla piastra della porta.

CERTIFICAZIONI



CARATTERISTICHE

Tensione di alimentazione 12 ... 24 VCA o 12 ? 30 V CC, alimentazione tramite connettore sulla piastra della porta

Campo ampio 4 m (L) x 2 m (P)

Campo freccia 2 m (L) x 2,5 m (P)

Metodo di rilevamento: Movimento

Predisposto per il montaggio sulla scatola della porta

I campi di rilevamento del radar sono regolabili

SPECIFICHE

Table 1/1

Codice a catalogo	Tipo	Funziona con	Quantità nella confezione
60130-067	Rilevatore di movimento	Contenimento di sezione	1

AVVERTIMENTO

I prodotti nVent devono essere installati e utilizzati solo come indicato nelle schede istruzioni e nei materiali di formazione di nVent. Le schede istruzioni sono disponibili su www.nvent.com e presso il vostro rappresentante del servizio clienti nVent. Un'installazione scorretta, un uso improprio, un'applicazione errata o qualsiasi altro mancato rispetto completo delle istruzioni e degli avvertimenti di nVent può causare malfunzionamenti del prodotto, danni alla proprietà, gravi lesioni personali e morte e/o annullare la vostra garanzia.



Il nostro straordinario portafoglio di marchi:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE