

Armadio ECL Comline per esterni

Data Solutions



Le applicazioni nel settore delle telecomunicazioni e delle ferrovie richiedono elettronica sofisticata in ambienti esterni. Gli armadi per esterni nVent SCHROFF proteggono tali componenti elettronici da condizioni meteorologiche estreme e atti vandalici garantendo continuità operativa.

CERTIFICAZIONI



CARATTERISTICHE

IP 55

Dissipazione del calore mediante convezione naturale

Parete singola, armadio leggero in alluminio

SPECIFICHE

Materiale: Alluminio

Table 1/3

| Codice a catalogo | Tipo di prodotto | Famiglia di prodotti | Altezza del rack | Altezza | Larghezza | Profondità |
|-------------------|---------------------|----------------------|------------------|---------|-----------|------------|
| 12349-003 | Armadio per esterni | Comline ECL | 18U | 900mm | 700mm | 600mm |
| 12349-001 | Armadio per esterni | Comline ECL | 12U | 600mm | 600mm | 500mm |

| Codice a catalogo | Tipo di prodotto | Famiglia di prodotti | Altezza del rack | Altezza | Larghezza | Profondità |
|-------------------|---------------------|----------------------|------------------|---------|-----------|------------|
| 12349-010 | Armadio per esterni | Comline ECL | 18U | 900mm | 600mm | 500mm |
| 12349-011 | Armadio per esterni | Comline ECL | 18U | 900mm | 700mm | 600mm |
| 12349-009 | Armadio per esterni | Comline ECL | 12U | 600mm | 600mm | 500mm |
| 12349-004 | Armadio per esterni | Comline ECL | 25U | 1200mm | 700mm | 600mm |
| 12349-012 | Armadio per esterni | Comline ECL | 25U | 1200mm | 700mm | 600mm |
| 12349-002 | Armadio per esterni | Comline ECL | 18U | 900mm | 600mm | 500mm |

Table 2/3

| Codice a catalogo | Tipo di parete | Tipo di porta | Accesso | Raffreddamento | Schermatura EMC | È conforme a |
|-------------------|----------------|-------------------|----------------|---------------------|-----------------|---|
| 12349-003 | Parete singola | Sportello singolo | Parte frontale | Convezione naturale | N. | IEC 61969-1, IEC 61969-2, IEC 60917-1, IEC 60917-2, ETS 300119, IEC 60529, DIN EN 50178, VDE 0160 |
| 12349-001 | Parete singola | Sportello singolo | Parte frontale | Convezione naturale | N. | IEC 61969-1, IEC 61969-2, IEC 60917-1, IEC 60917-2, ETS 300119, IEC 60529, DIN EN 50178, VDE 0160 |
| 12349-010 | Parete singola | Sportello singolo | Parte frontale | Convezione naturale | N. | IEC 61969-1, IEC 61969-2, IEC 60917-1, IEC 60917-2, ETS 300119, IEC 60529, DIN EN 50178, VDE 0160 |

| Codice a catalogo | Tipo di parete | Tipo di porta | Accesso | Raffreddamento | Schermatura EMC | È conforme a |
|-------------------|----------------|-------------------|----------------|---------------------|-----------------|---|
| 12349-011 | Parete singola | Sportello singolo | Parte frontale | Convezione naturale | N. | IEC 61969-1, IEC 61969-2, IEC 60917-1, IEC 60917-2, ETS 300119, IEC 60529, DIN EN 50178, VDE 0160 |
| 12349-009 | Parete singola | Sportello singolo | Parte frontale | Convezione naturale | N. | IEC 61969-1, IEC 61969-2, IEC 60917-1, IEC 60917-2, ETS 300119, IEC 60529, DIN EN 50178, VDE 0160 |
| 12349-004 | Parete singola | Sportello singolo | Parte frontale | Convezione naturale | N. | IEC 61969-1, IEC 61969-2, IEC 60917-1, IEC 60917-2, ETS 300119, IEC 60529, DIN EN 50178, VDE 0160 |
| 12349-012 | Parete singola | Sportello singolo | Parte frontale | Convezione naturale | N. | IEC 61969-1, IEC 61969-2, IEC 60917-1, IEC 60917-2, ETS 300119, IEC 60529, DIN EN 50178, VDE 0160 |
| 12349-002 | Parete singola | Sportello singolo | Parte frontale | Convezione naturale | N. | IEC 61969-1, IEC 61969-2, IEC 60917-1, IEC 60917-2, ETS 300119, IEC 60529, DIN EN 50178, VDE 0160 |

Table 3/3

| Codice a catalogo | Quantità nella confezione | Finitura |
|-------------------|---------------------------|----------------------|
| 12349-003 | 1 | Verniciato a polvere |
| 12349-001 | 1 | Verniciato a polvere |
| 12349-010 | 1 | Verniciato a polvere |

| Codice a catalogo | Quantità nella confezione | Finitura |
|-------------------|---------------------------|----------------------|
| 12349-011 | 1 | Verniciato a polvere |
| 12349-009 | 1 | Verniciato a polvere |
| 12349-004 | 1 | Verniciato a polvere |
| 12349-012 | 1 | Verniciato a polvere |
| 12349-002 | 1 | Verniciato a polvere |

AVVERTIMENTO

I prodotti nVent devono essere installati e utilizzati solo come indicato nelle schede istruzioni e nei materiali di formazione di nVent. Le schede istruzioni sono disponibili su www.nvent.com e presso il vostro rappresentante del servizio clienti nVent. Un'installazione scorretta, un uso improprio, un'applicazione errata o qualsiasi altro mancato rispetto completo delle istruzioni e degli avvertimenti di nVent può causare malfunzionamenti del prodotto, danni alla proprietà, gravi lesioni personali e morte e/o annullare la vostra garanzia.



Il nostro straordinario portafoglio di marchi:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE