


Striscia di connettori femmina, IEC C13

Data Solutions

PDU modulare e compatta con molti elementi funzionali. Utilizzando un telaio in alluminio da 1 U per 1 U, la PDU può essere facilmente integrata in un rack con uscite IEC C13.



CERTIFICAZIONI



CARATTERISTICHE

230 V, 10 A.

Montaggio orizzontale e verticale

Le multiprese possono essere ruotate in tutte e quattro le direzioni (con incrementi di 90°) durante l'installazione

Multiprese con connettori femmina IEC 60320-C13

Cavo di collegamento da 2 m, estremità aperta con boccole

In conformità alla norma IEC 60320

Altezza di montaggio 1 U

SPECIFICHE

Materiale:	Alluminio; Poliammide
Colore:	Grigio
Tipo di prodotto:	Multipresa

Table 1/2

Codice a catalogo	Tipo di presa	Quantità di prese	Prese commutate	Tensione CA	Quantità nella confezione	Profondità
60110-292	IEC C13	16	N.	230V	1	44mm
60110-290	IEC C13	8	N.	230V	1	44mm
60110-291	IEC C13	12	N.	230V	1	44mm

Table 2/2

Codice a catalogo	Finitura	Lunghezza
60110-292	Anodizzato	608.5mm
60110-290	Anodizzato	438.5mm
60110-291	Anodizzato	438.5mm

INFORMAZIONI DI PRODOTTO AGGIUNTIVE

Ordinare separatamente la staffa per il montaggio verticale.

AVVERTIMENTO

I prodotti nVent devono essere installati e utilizzati solo come indicato nelle schede istruzioni e nei materiali di formazione di nVent. Le schede istruzioni sono disponibili su www.nvent.com e presso il vostro rappresentante del servizio clienti nVent. Un'installazione scorretta, un uso improprio, un'applicazione errata o qualsiasi altro mancato rispetto completo delle istruzioni e degli avvertimenti di nVent può causare malfunzionamenti del prodotto, danni alla proprietà, gravi lesioni personali e morte e/o annullare la vostra garanzia.



Il nostro straordinario portafoglio di marchi:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE