

# Multipresa, UTE, trifase, 9 connettori femmina

## Data Solutions

PDU modulare e compatta con molti elementi funzionali. Utilizzando un telaio in alluminio da 1 U per 1 U, la PDU può essere facilmente integrata in un rack con uscite UTE.



### CERTIFICAZIONI



### CARATTERISTICHE

Cavo di collegamento da 2 m, estremità aperta con boccole

Le multiprese possono essere ruotate in tutte e quattro le direzioni (con incrementi di 90°) durante l'installazione

Multiprese con connettori femmina UTE, trifase

Trifase, 16 A per fase

In conformità con NFC 61-303

Montaggio verticale

Altezza di installazione 1 U

### SPECIFICHE

Table 1/2

Codice a catalogo	Tipo di prodotto	Tipo di presa	Quantità di prese	Colore	Prese commutate	Lunghezza
60110-233	Multipresa	UTE	9	Grigio, Nero, Rosso	N.	608.5mm

Table 2/2

Codice a catalogo	Tensione CA	Profondità	Finitura	Materiale	Quantità nella confezione
60110-233	230V	44mm	Anodizzato	Alluminio, Poliammide	1

## INFORMAZIONI DI PRODOTTO AGGIUNTIVE

---

Ordinare separatamente la staffa per il montaggio verticale.

## AVVERTIMENTO

---

I prodotti nVent devono essere installati e utilizzati solo come indicato nelle schede istruzioni e nei materiali di formazione di nVent. Le schede istruzioni sono disponibili su [www.nvent.com](http://www.nvent.com) e presso il vostro rappresentante del servizio clienti nVent. Un'installazione scorretta, un uso improprio, un'applicazione errata o qualsiasi altro mancato rispetto completo delle istruzioni e degli avvertimenti di nVent può causare malfunzionamenti del prodotto, danni alla proprietà, gravi lesioni personali e morte e/o annullare la vostra garanzia.



Il nostro straordinario portafoglio di marchi:

**CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE**