

Striscia di connettori femmina, UTE

Data Solutions



PDU modulare e compatta con molti elementi funzionali. Utilizzando un telaio in alluminio da 1 U per 1 U, la PDU può essere facilmente integrata in un rack con uscite UTE.

CERTIFICAZIONI



CARATTERISTICHE

230 V, 16 A.

In conformità con NFC 61-303

Multipresa con connettori femmina UTE

Altezza di montaggio 1 U

Montaggio orizzontale o verticale

Cavo di collegamento da 2 m, con connettore maschio SCHUKO/UTE

Le multiprese possono essere ruotate in tutte e quattro le direzioni (con incrementi di 90°) durante l'installazione

SPECIFICHE

| | |
|--------------------------|-----------------------|
| Materiale: | Alluminio; Poliammide |
| Colore: | Grigio |
| Tipo di prodotto: | Multipresa |

Table 1/2

| Codice a catalogo | Tipo di presa | Quantità di prese | Prese commutate | Tensione CA | Funzione | Quantità nella confezione |
|-------------------|---------------|-------------------|-----------------|-------------|--|---------------------------|
| 60110-226 | UTE | 12 | Sì | 230V | | 1 |
| 60110-222 | UTE | 12 | N. | 230V | | 1 |
| 60110-221 | UTE | 9 | N. | 230V | | 1 |
| 60110-267 | UTE | 6 | N. | 230V | Protezione da transienti, Filtro di soppressione della rete | 1 |
| 60110-223 | UTE | 15 | N. | 230V | | 1 |
| 60110-224 | UTE | 19 | N. | 230V | | 1 |
| 60110-225 | UTE | 8 | Sì | 230V | | 1 |
| 60110-231 | UTE | 6 | N. | 230V | Protezione dalla corrente di guasto, Protezione da sovracorrente | 1 |
| 60110-227 | UTE | 8 | N. | 230V | Protezione da transienti | 1 |
| 60110-228 | UTE | 6 | N. | 230V | Protezione da sovracorrente | 1 |
| 60110-220 | UTE | 4 | N. | 230V | | 1 |
| 60110-230 | UTE | 6 | N. | 230V | Protezione dalla corrente di guasto | 1 |
| 60110-229 | UTE | 7 | N. | 230V | Filtro di soppressione della rete | 1 |

Table 2/2

| Codice a catalogo | Profondità | Finitura | Lunghezza |
|-------------------|------------|------------|-----------|
| 60110-226 | 44mm | Anodizzato | 947.5mm |
| 60110-222 | 44mm | Anodizzato | 947.5mm |
| 60110-221 | 44mm | Anodizzato | 438.5mm |
| 60110-267 | 44mm | Anodizzato | 438.5mm |
| 60110-223 | 44mm | Anodizzato | 1202mm |
| 60110-224 | 44mm | Anodizzato | 1753mm |
| 60110-225 | 44mm | Anodizzato | 438.5mm |
| 60110-231 | 88mm | Anodizzato | 438.5mm |
| 60110-227 | 44mm | Anodizzato | 438.5mm |

| Codice a catalogo | Profondità | Finitura | Lunghezza |
|-------------------|------------|------------|-----------|
| 60110-228 | 75mm | Anodizzato | 438.5mm |
| 60110-220 | 44mm | Anodizzato | 210mm |
| 60110-230 | 88mm | Anodizzato | 438.5mm |
| 60110-229 | 44mm | Anodizzato | 438.5mm |

INFORMAZIONI DI PRODOTTO AGGIUNTIVE

Ordinare separatamente la staffa per il montaggio verticale.

AVVERTIMENTO

I prodotti nVent devono essere installati e utilizzati solo come indicato nelle schede istruzioni e nei materiali di formazione di nVent. Le schede istruzioni sono disponibili su www.nvent.com e presso il vostro rappresentante del servizio clienti nVent. Un'installazione scorretta, un uso improprio, un'applicazione errata o qualsiasi altro mancato rispetto completo delle istruzioni e degli avvertimenti di nVent può causare malfunzionamenti del prodotto, danni alla proprietà, gravi lesioni personali e morte e/o annullare la vostra garanzia.



Il nostro straordinario portafoglio di marchi:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE