



Griglia di riferimento del segnale



CERTIFICAZIONI



CARATTERISTICHE

Fornisce un piano equipotenziale a bassa impedenza per proteggere apparecchiature elettroniche sensibili dal rumore transiente

La griglia saldata prefabbricata di strisce di rame da 26 gauge riduce le differenze di tensione tra le apparecchiature elettroniche interconnesse

Le connessioni saldate non si deteriorano, corrodono o allentano nel tempo

Facilmente saldabile sul campo per adattarsi a sale computer di qualsiasi dimensione

Conforme allo standard IEEE® 1100-1992

SPECIFICHE

Materiale: Rame

Table 1/1


| Codice a catalogo | Numero articolo | Lunghezza 1 (L1) | Larghezza 1 (W1) | Spaziatura della griglia (L2 x W2) | Spessore (T) | Larghezza fascetta |
|-------------------|-----------------|------------------|------------------|------------------------------------|--------------|--------------------|
| SRGBD100 | 167901 | 30500 mm | 3.05 m | 609.6 mm x 609.6 mm | 0.4 mm | 50.4mm |

| Codice a catalogo | Numero articolo | Lunghezza 1 (L1) | Larghezza 1 (W1) | Spaziatura della griglia (L2 x W2) | Spessore (T) | Larghezza fascetta |
|-------------------|-----------------|------------------|------------------|------------------------------------|--------------|--------------------|
| SRGBE100 | 167902 | 30480 mm | 3.66 m | 609.6 mm x 609.6 mm | 0.4 mm | 50.4mm |

INFORMAZIONI DI PRODOTTO AGGIUNTIVE

Dimensioni personalizzate disponibili su richiesta. Contattare il rappresentante locale nVent ERICO per maggiori informazioni.

SCHEMI



AVVERTIMENTO

I prodotti nVent devono essere installati e utilizzati solo come indicato nelle schede istruzioni e nei materiali di formazione di nVent. Le schede istruzioni sono disponibili su www.nvent.com e presso il vostro rappresentante del servizio clienti nVent. Un'installazione scorretta, un uso improprio, un'applicazione errata o qualsiasi altro mancato rispetto completo delle istruzioni e degli avvertimenti di nVent può causare malfunzionamenti del prodotto, danni alla proprietà, gravi lesioni personali e morte e/o annullare la vostra garanzia.

Nord America

+1.800.753.9221
 Opzione 1 – Assistenza clienti
 Opzione 2 – Assistenza tecnica

Europa

Paesi Bassi:
 +31 800-0200135
 Francia:
 +33 800 901 793

Europa

Germania:
 800 1890272
 altri paesi:
 +31 13 5835404

APAC

Shanghai:
 + 86 21 2412 1618/19
 Sydney:
 +61 2 9751 8500



Il nostro straordinario portafoglio di marchi:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE