

# Asta di messa a terra in rame pieno, appuntita



## CERTIFICAZIONI



## CARATTERISTICHE

Picchetti di terra in rame pieno fabbricati in rame nudo trafilato a freddo altamente conduttivo

## SPECIFICHE

Table 1/1

Codice a catalogo	Materiale	Resistenza alla trazione	Diametro picchetto di terra, nominale	Diametro picchetto di terra, reale (Ø)	Lunghezza (L)	Peso unitario
LPC711	Rame	290 MPa Min	3/4"	19.1 mm	3.05mm	7.7 kg

## INFORMAZIONI DI PRODOTTO AGGIUNTIVE

A causa della morbidezza intrinseca del materiale di rame, si deve prestare un'attenzione particolare quando si inserisce questo prodotto nel terreno.



### AVVERTIMENTO

---

I prodotti nVent devono essere installati e utilizzati solo come indicato nelle schede istruzioni e nei materiali di formazione di nVent. Le schede istruzioni sono disponibili su [www.nvent.com](http://www.nvent.com) e presso il vostro rappresentante del servizio clienti nVent. Un'installazione scorretta, un uso improprio, un'applicazione errata o qualsiasi altro mancato rispetto completo delle istruzioni e degli avvertimenti di nVent può causare malfunzionamenti del prodotto, danni alla proprietà, gravi lesioni personali e morte e/o annullare la vostra garanzia.

#### Nord America

+1.800.753.9221

Opzione 1 – Assistenza  
clienti

Opzione 2 – Assistenza  
tecnica

#### Europa

Paesi Bassi:

+31 800-0200135

Francia:

+33 800 901 793

#### Europa

Germania:

800 1890272

altri paesi:

+31 13 5835404

#### APAC

Shanghai:

+ 86 21 2412 1618/19

Sydney:

+61 2 9751 8500



Il nostro straordinario portafoglio di marchi:

**CADDY**

**ERICO**

**HOFFMAN**

**ILSCO**

**SCHROFF**

**TRACHTE**