


## Fermaporta, DSTP



Il fermaporta, facilmente montabile in loco, impedisce la chiusura improvvisa della porta, aumentando la sicurezza sul lavoro.

### CARATTERISTICHE

---

Descrizione: Per bloccare una porta in posizione aperta. Montato direttamente sul telaio della porta e sul profilo della cassa. Permette alla porta di aprirsi fino a 110°.

Quantità nell'imballaggio: 1 pezzo con accessori per il montaggio.

## SPECIFICHE

**Spessore:** 2.5mm

Table 1/1

| Codice a catalogo | Altezza | Larghezza | Profondità | Materiale della cassa                   | Famiglia di prodotti | Materiale                 |
|-------------------|---------|-----------|------------|---|----------------------|---------------------------|
| DSTP02-316        | 51mm    | 186mm     | 202mm      | Lamiera d'acciaio, Acciaio inossidabile | Supporto libero      | Acciaio inossidabile 316L |
| DSTP02            | 51mm    | 186mm     | 202mm      | Lamiera d'acciaio, Acciaio inossidabile | Supporto libero      | Lamiera d'acciaio         |

## AVVERTIMENTO

I prodotti nVent devono essere installati e utilizzati solo come indicato nelle schede istruzioni e nei materiali di formazione di nVent. Le schede istruzioni sono disponibili su [www.nvent.com](http://www.nvent.com) e presso il vostro rappresentante del servizio clienti nVent. Un'installazione scorretta, un uso improprio, un'applicazione errata o qualsiasi altro mancato rispetto completo delle istruzioni e degli avvertimenti di nVent può causare malfunzionamenti del prodotto, danni alla proprietà, gravi lesioni personali e morte e/o annullare la vostra garanzia.



Il nostro straordinario portafoglio di marchi:

**CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE**