

P14 Position Coupler, Male and Nut Only, Worldwide Design, 32 mm, #10

CODICE A CATALOGO

EL32P14LMN



Used in segmental pour and closure pour applications. Male and female components are sold separately.

CARATTERISTICHE

Designed to splice two curved, bent or straight bars, when neither bar can be rotated and where the ongoing bar is free to move in its axial direction

ATTRIBUTI DEL PRODOTTO

Materiale: Acciaio

Finitura: Semplice

Regolazione dell'accoppiatore: Standard

Dimensioni tondino spiralato, unità metriche: 32 mm

Dimensioni tondino spiralato, USA: # 10

Diametro (Ø): 45 mm

Lunghezza (L): 138mm

A.: 91 mm

Profondità della barra (BD): 45mm

Dimensioni delle filettature (TS): M42


Peso unitario: 1.48 kg

Quantità nella confezione: 12

INFORMAZIONI DI PRODOTTO AGGIUNTIVE

Bar dimensions and weights listed may vary by region. Coupler sizes not shown may be available by special order. Contact your nVent LENTON representative for more information.

SCHEMI



AVVERTIMENTO

I prodotti nVent devono essere installati e utilizzati solo come indicato nelle schede istruzioni e nei materiali di formazione di nVent. Le schede istruzioni sono disponibili su www.nvent.com e presso il vostro rappresentante del servizio clienti nVent. Un'installazione scorretta, un uso improprio, un'applicazione errata o qualsiasi altro mancato rispetto completo delle istruzioni e degli avvertimenti di nVent può causare malfunzionamenti del prodotto, danni alla proprietà, gravi lesioni personali e morte e/o annullare la vostra garanzia.

Nord America

+1.800.753.9221

Opzione 1 – Assistenza
clienti

Opzione 2 – Assistenza
tecnica

Europa

Paesi Bassi:

+31 800-0200135

Francia:

+33 800 901 793

Europa

Germania:

800 1890272

altri paesi:

+31 13 5835404

APAC

Shanghai:

+ 86 21 2412 1618/19

Sydney:

+61 2 9751 8500



Il nostro straordinario portafoglio di marchi:

CADDY

ERICO

HOFFMAN

ILSCO

SCHROFF

TRACHTE