


Guide/montanti per tavole per AdvancedMC

Guide/montanti per schede per moduli compatti e full-size AdvancedMC.



CARATTERISTICHE

Moduli compatti e full-size AdvancedMC

SPECIFICHE

| | |
|------------------------------|---------------|
| Famiglia di prodotti: | AdvancedMC |
| Tipo di prodotto: | Guida |
| Tipo: | Guida |
| Materiale: | Lega di zinco |

Table 1/1

| Codice a catalogo | Quantità nella confezione | Funziona con |
|-------------------|---------------------------|--------------------------------|
| 20849-009 | 10 | Sistemi, Tra i coperchi A e B. |
| 20849-011 | 10 | Sistemi, Coperchio B. |

AVVERTIMENTO

I prodotti nVent devono essere installati e utilizzati solo come indicato nelle schede istruzioni e nei materiali di formazione di nVent. Le schede istruzioni sono disponibili su www.nvent.com e presso il vostro rappresentante del servizio clienti nVent. Un'installazione scorretta, un uso improprio, un'applicazione errata o qualsiasi altro mancato rispetto completo delle istruzioni e degli avvertimenti di nVent può causare malfunzionamenti del prodotto, danni alla proprietà, gravi lesioni personali e morte e/o annullare la vostra garanzia.

North America

All locations

+1.763.422.2661

Chat with us:

nvent.com/schroff

Europe

Straubenhardt, Germany

+49.7082.794.0

Betschdorf, France

+33.3.88.90.64.90

Warsaw, Poland

+48.22.209.98.35

Assago, Italy

+39.02.932.7141

Chat with us:

nvent.com/schroff

Asia

Shanghai, China

+86.21.2412.6943

Qingdao, China

+86.532.8771.6101

Singapore

+65.6768.5800

Shin-Yokohama, Japan

+81.45.476.0271

Chat with us:

nvent.com/schroff

Middle East & India

Dubai, United Arab

Emirates

+971.4.378.1700

Bangalore, India

+91.80.6715.2001

Istanbul, Turkey

+90.216.250.7374

Chat with us:

nvent.com/schroff



Il nostro straordinario portafoglio di marchi:

CADDY

ERICO

HOFFMAN

ILSCO

SCHROFF

TRACHTE