


Kit di montaggio a pannello/scorrevole Comline ECL 19"/23"



Kit di montaggio a pannello/scorrevole ECL da 19"/23" Comline con capacità di carico di 400 kg, per un facile montaggio sui longheroni di profondità.

CERTIFICAZIONI



CARATTERISTICHE

Kit di montaggio a pannello/scorrevole Comline ECL 19"/23"

Per il montaggio su elementi di profondità (griglia da 25 mm)

Capacità di carico 400 kg

È possibile montare guide di scorrimento

Per il montaggio incassato di componenti da 19"/23"

SPECIFICHE

Tipo di prodotto: Supporto scorrevole

Materiale: Acciaio

Table 1/1

Codice a catalogo	Altezza del rack	Altezza	Larghezza	Quantità nella confezione
22349-024	12U	660mm	600mm	2
22349-027	25U	1220mm	700mm	2
22349-026	18U	900mm	700mm	2
22349-025	18U	900mm	600mm	2

AVVERTIMENTO

I prodotti nVent devono essere installati e utilizzati solo come indicato nelle schede istruzioni e nei materiali di formazione di nVent. Le schede istruzioni sono disponibili su www.nvent.com e presso il vostro rappresentante del servizio clienti nVent. Un'installazione scorretta, un uso improprio, un'applicazione errata o qualsiasi altro mancato rispetto completo delle istruzioni e degli avvertimenti di nVent può causare malfunzionamenti del prodotto, danni alla proprietà, gravi lesioni personali e morte e/o annullare la vostra garanzia.

North America

All locations
+1.763.422.2661
Chat with us:
nvent.com/schroff

Europe

Straubenhardt, Germany
+49.7082.794.0
Betschdorf, France
+33.3.88.90.64.90
Warsaw, Poland
+48.22.209.98.35
Assago, Italy
+39.02.932.7141
Chat with us:
nvent.com/schroff

Asia

Shanghai, China
+86.21.2412.6943
Qingdao, China
+86.532.8771.6101
Singapore
+65.6768.5800
Shin-Yokohama, Japan
+81.45.476.0271
Chat with us:
nvent.com/schroff

Middle East & India

Dubai, United Arab Emirates
+971.4.378.1700
Bangalore, India
+91.80.6715.2001
Istanbul, Turkey
+90.216.250.7374
Chat with us:
nvent.com/schroff



Il nostro straordinario portafoglio di marchi:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE