

# Impugnatura a punta CompacPRO

Maniglia di trasporto ribaltabile.



## CERTIFICAZIONI



## CARATTERISTICHE

Capacità di carico 20 kg

Barra di trasporto regolabile con incrementi di 30° tramite pulsante

Con barra di trasporto verniciata a polvere

L'handle consente all'utente di avere una visione migliore della parte anteriore del case in caso di utilizzo desktop

## SPECIFICHE

<b>Funziona con:</b>	Custodie
<b>Famiglia di prodotti:</b>	CompacPRO
<b>Tipo di prodotto:</b>	Manopola

Table 1/1

Codice a catalogo	Larghezza rack	Quantità nella confezione	Tipo di maniglia	Lunghezza	Materiale
24575-038	42HP	1	Impugnatura a ribalta	180mm	Alluminio, Lega di zinco
24575-178	84HP	1	Impugnatura a ribalta	180mm	Alluminio, Lega di zinco

Codice a catalogo	Larghezza rack	Quantità nella confezione	Tipo di maniglia	Lunghezza	Materiale
24575-158	63HP	1	Impugnatura a ribalta	180mm	Alluminio, Lega di zinco
24575-138	42HP	1	Impugnatura a ribalta	180mm	Alluminio, Lega di zinco
24575-118	28HP	1	Impugnatura a ribalta	180mm	Alluminio, Lega di zinco
24575-078	84HP	1	Impugnatura a ribalta	180mm	Alluminio, Lega di zinco

## AVVERTIMENTO

I prodotti nVent devono essere installati e utilizzati solo come indicato nelle schede istruzioni e nei materiali di formazione di nVent. Le schede istruzioni sono disponibili su [www.nvent.com](http://www.nvent.com) e presso il vostro rappresentante del servizio clienti nVent. Un'installazione scorretta, un uso improprio, un'applicazione errata o qualsiasi altro mancato rispetto completo delle istruzioni e degli avvertimenti di nVent può causare malfunzionamenti del prodotto, danni alla proprietà, gravi lesioni personali e morte e/o annullare la vostra garanzia.

### North America

All locations  
+1.763.422.2661  
Chat with us:  
[nvent.com/schroff](http://nvent.com/schroff)

### Europe

Straubenhardt, Germany  
+49.7082.794.0  
Betschdorf, France  
+33.3.88.90.64.90  
Warsaw, Poland  
+48.22.209.98.35  
Assago, Italy  
+39.02.932.7141  
Chat with us:  
[nvent.com/schroff](http://nvent.com/schroff)

### Asia

Shanghai, China  
+86.21.2412.6943  
Qingdao, China  
+86.532.8771.6101  
Singapore  
+65.6768.5800  
Shin-Yokohama, Japan  
+81.45.476.0271  
Chat with us:  
[nvent.com/schroff](http://nvent.com/schroff)

### Middle East & India

Dubai, United Arab Emirates  
+971.4.378.1700  
Bangalore, India  
+91.80.6715.2001  
Istanbul, Turkey  
+90.216.250.7374  
Chat with us:  
[nvent.com/schroff](http://nvent.com/schroff)



Il nostro straordinario portafoglio di marchi:

**CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE**