


# Vite a testa svasata, Torx

Viti a testa cilindrica.



## CERTIFICAZIONI



## CARATTERISTICHE

Avvitare per montare i coperchi superiore/inferiore sul corpo di CassettePRO

## SPECIFICHE

**Tipo:** Vite a testa svasata

**Tipo di prodotto:** Vite

Table 1/2

| Codice a catalogo | Lunghezza | Materiale            | Finitura  | Quantità nella confezione | Dimensioni delle filettature | Famiglia di prodotti                                                        |
|-------------------|-----------|----------------------|-----------|---------------------------|------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|
| 24812-751         | 6mm       | Acciaio inossidabile |           | 100                       | M2.5                         |                                                                             |
| 21191-589         | 8mm       | Acciaio              | Nichelato | 100                       | M3                           |                                                                             |
| 24812-501         | 20mm      | Acciaio              | Nichelato | 100                       | M3                           | EuropacPRO, RatiopacPRO, RatiopacPRO air, CompacPRO, PropacPRO, MultipacPRO |

Table 2/2

| Codice a catalogo | Funziona con                     | Certificazioni |
|-------------------|----------------------------------|----------------|
| 24812-751         | Rack secondari, Custodie, Telaio |                |
| 21191-589         | Pannelli frontali                |                |
| 24812-501         | Rack secondari, Custodie, Telaio | RoHS           |

## AVVERTIMENTO

I prodotti nVent devono essere installati e utilizzati solo come indicato nelle schede istruzioni e nei materiali di formazione di nVent. Le schede istruzioni sono disponibili su [www.nvent.com](http://www.nvent.com) e presso il vostro rappresentante del servizio clienti nVent. Un'installazione scorretta, un uso improprio, un'applicazione errata o qualsiasi altro mancato rispetto completo delle istruzioni e degli avvertimenti di nVent può causare malfunzionamenti del prodotto, danni alla proprietà, gravi lesioni personali e morte e/o annullare la vostra garanzia.

### North America

All locations  
+1.763.422.2661  
Chat with us:  
[nvent.com/schroff](http://nvent.com/schroff)

### Europe

Straubenhardt, Germany  
+49.7082.794.0  
Betschdorf, France  
+33.3.88.90.64.90  
Warsaw, Poland  
+48.22.209.98.35  
Assago, Italy  
+39.02.932.7141  
Chat with us:  
[nvent.com/schroff](http://nvent.com/schroff)

### Asia

Shanghai, China  
+86.21.2412.6943  
Qingdao, China  
+86.532.8771.6101  
Singapore  
+65.6768.5800  
Shin-Yokohama, Japan  
+81.45.476.0271  
Chat with us:  
[nvent.com/schroff](http://nvent.com/schroff)

### Middle East & India

Dubai, United Arab Emirates  
+971.4.378.1700  
Bangalore, India  
+91.80.6715.2001  
Istanbul, Turkey  
+90.216.250.7374  
Chat with us:  
[nvent.com/schroff](http://nvent.com/schroff)



Il nostro straordinario portafoglio di marchi:

**CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE**