


Backplane PlusIO CPCI



CompactPCI PlusIO combina il precedente CompactPCI e la nuova tecnologia seriale CompactPCI ad alta velocità su un unico backplane. Lo slot di sistema CompactPCI PlusIO è compatibile sia con il bus PCI parallelo che con gli slot seriali CompactPCI con PCIe, USB, Ethernet e S-ATA.

CERTIFICAZIONI



CARATTERISTICHE

In conformità a: Specifiche core PICMG 2,0 R3.0 CompactPCI, specifiche Hot-Swap PICMG 2,1 R2.0, specifiche bus di gestione del sistema PICMG 2,9 R1.0, specifiche di codifica PICMG 2,10 R1.0, specifiche CompactPCI PlusIO PICMG 2,30 R1.0, specifiche PICMG CompactPCI Serial (CPCI-S.0 R1.0)

Slot di sistema conforme a PICMG 2,30, bus CPCI a 32 bit su P1, PCIe, S-ATA, USB ed Ethernet su P2

Slot per periferiche CompactPCI, 32 bit con i/o posteriore su P2

I/o posteriore sugli slot seriali CompactPCI disponibili su richiesta

Slot per periferiche seriali CompactPCI con PCIe x1, S-ATA e USB

Ethernet full-mesh su slot di sistema e 2 slot seriali CompactPCI, supporta 1000Base-T e 10GBase-T.

V(i/o) può essere impostato su 3,3 V o 5 V (preimpostato su 5 V)

SPECIFICHE

Table 1/2

Codice a catalogo	Tipo di prodotto	Numero di scanalature	Altezza del rack	Tipo di backplane	Slot di sistema	Larghezza asola
23007-602	Backplane	5	3U	CompactPCI PlusIO, CompactPCI seriale	Al centro	4HP

Codice a catalogo	Tipo di prodotto	Numero di scanalature	Altezza del rack	Tipo di backplane	Slot di sistema	Larghezza asola
23007-601	Backplane	8	3U	CompactPCI PlusIO, CompactPCI seriale	Al centro	4HP

Table 2/2

Codice a catalogo	Tensione I/O	Tipo di connettore	Tipo di connettore di alimentazione	Tipo di connettore di servizio	Larghezza	Quantità nella confezione
23007-602	5V	HM 2,0, AirMax VS	Connettori di alimentazione per capicorda M4	MicroMatch, 8 pin	102.2mm	1
23007-601	5V	HM 2,0, AirMax VS	Connettori di alimentazione per capicorda M4	MicroMatch, 8 pin	161.3mm	1

AVVERTIMENTO

I prodotti nVent devono essere installati e utilizzati solo come indicato nelle schede istruzioni e nei materiali di formazione di nVent. Le schede istruzioni sono disponibili su www.nvent.com e presso il vostro rappresentante del servizio clienti nVent. Un'installazione scorretta, un uso improprio, un'applicazione errata o qualsiasi altro mancato rispetto completo delle istruzioni e degli avvertimenti di nVent può causare malfunzionamenti del prodotto, danni alla proprietà, gravi lesioni personali e morte e/o annullare la vostra garanzia.

North America

All locations
+1.763.422.2661
Chat with us:
nvent.com/schroff

Europe

Straubenhardt, Germany
+49.7082.794.0
Betschdorf, France
+33.3.88.90.64.90
Warsaw, Poland
+48.22.209.98.35
Assago, Italy
+39.02.932.7141
Chat with us:
nvent.com/schroff

Asia

Shanghai, China
+86.21.2412.6943
Qingdao, China
+86.532.8771.6101
Singapore
+65.6768.5800
Shin-Yokohama, Japan
+81.45.476.0271
Chat with us:
nvent.com/schroff

Middle East & India

Dubai, United Arab Emirates
+971.4.378.1700
Bangalore, India
+91.80.6715.2001
Istanbul, Turkey
+90.216.250.7374
Chat with us:
nvent.com/schroff



Il nostro straordinario portafoglio di marchi:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE