

Backplane seriale CPCI



I backplane seriali CompactPCI nVent SCHROFF supportano le velocità di trasferimento dati più elevate con PCIe fino a Gen 3, 10GbE, USB 3,0 e S-ATA Rev. 3,0

CERTIFICAZIONI



CARATTERISTICHE

Conforme alla specifica PICMG CompactPCI Serial (CPCI-S.0 R2.0)

Connettore utility sul retro del backplane

Centraggio meccanico e codifica/codifica a nastro in acciaio inox su tutte le fessure anteriori e posteriori completamente attrezzate

SPECIFICHE

Table 1/2

| Codice a catalogo | Tipo di prodotto | Numero di scanalature | Altezza del rack | Tipo di backplane | Slot di sistema | Larghezza asola |
|-------------------|------------------|-----------------------|------------------|-------------------------------|-----------------|-----------------|
| 23007-661 | Backplane | 1 | 3U | CompactPCI seriale, senza bus | | 4HP |
| 23007-641 | Backplane | 1 | 3U | CompactPCI seriale, senza bus | | 4HP |

| Codice a catalogo | Tipo di prodotto | Numero di scanalature | Altezza del rack | Tipo di backplane | Slot di sistema | Larghezza asola |
|--------------------------|-------------------------|------------------------------|-------------------------|---|------------------------|------------------------|
| 23007-681 | Backplane | 1 | 3U | CompactPCI seriale, senza bus | | 4HP |
| 23007-621 | Backplane | 1 | 3U | CompactPCI seriale, senza bus | | 4HP |
| 23007-679 | Backplane | 9 | 3U | CompactPCI seriale con Ethernet Star | Destra | 4HP |
| 23007-668 | Backplane | 8 | 3U | CompactPCI seriale con Ethernet Star | Sinistra | 4HP |
| 23007-629 | Backplane | 9 | 3U | CompactPCI seriale con Ethernet Star | Sinistra | 4HP |
| 23007-669 | Backplane | 9 | 3U | CompactPCI seriale con Ethernet Star | Sinistra | 4HP |
| 23007-676 | Backplane | 6 | 3U | CompactPCI seriale con Ethernet Star | Destra | 4HP |
| 23007-677 | Backplane | 7 | 3U | CompactPCI seriale con Ethernet Star | Destra | 4HP |
| 23007-628 | Backplane | 8 | 3U | CompactPCI seriale con Ethernet Star | Sinistra | 4HP |
| 23007-636 | Backplane | 6 | 3U | CompactPCI seriale con Ethernet Star | Destra | 4HP |
| 23007-627 | Backplane | 7 | 3U | CompactPCI seriale con Ethernet Star | Sinistra | 4HP |
| 23007-682 | Backplane | 2 | 3U | CompactPCI seriale con Ethernet Full-mesh | Sinistra | 4HP |
| 23007-683 | Backplane | 3 | 3U | CompactPCI seriale con Ethernet Full-mesh | Sinistra | 4HP |

| Codice a catalogo | Tipo di prodotto | Numero di scanalature | Altezza del rack | Tipo di backplane | Slot di sistema | Larghezza asola |
|-------------------|------------------|-----------------------|------------------|---|-----------------|-----------------|
| 23007-667 | Backplane | 7 | 3U | CompactPCI seriale con Ethernet Star | Sinistra | 4HP |
| 23007-695 | Backplane | 5 | 3U | CompactPCI seriale con Ethernet Full-mesh | Destra | 4HP |
| 23007-655 | Backplane | 5 | 3U | CompactPCI seriale con Ethernet Full-mesh | Destra | 4HP |
| 23007-637 | Backplane | 7 | 3U | CompactPCI seriale con Ethernet Star | Destra | 4HP |
| 23007-654 | Backplane | 4 | 3U | CompactPCI seriale con Ethernet Full-mesh | Destra | 4HP |

Table 2/2

| Codice a catalogo | Tipo di prodotto | Numero di scanalature | Altezza del rack | Tipo di backplane | Slot di sistema | Larghezza asola |
|-------------------|------------------|-----------------------|------------------|---|-----------------|-----------------|
| 23007-653 | Backplane | 3 | 3U | CompactPCI seriale con Ethernet Full-mesh | Destra | 4HP |
| 23007-639 | Backplane | 9 | 3U | CompactPCI seriale con Ethernet Star | Destra | 4HP |
| 23007-649 | Backplane | 9 | 3U | CompactPCI seriale con Ethernet Full-mesh | Sinistra | 4HP |
| 23007-645 | Backplane | 5 | 3U | CompactPCI seriale con Ethernet Full-mesh | Sinistra | 4HP |
| 23007-644 | Backplane | 4 | 3U | CompactPCI seriale con Ethernet Full-mesh | Sinistra | 4HP |
| 23007-643 | Backplane | 3 | 3U | CompactPCI seriale con Ethernet Full-mesh | Sinistra | 4HP |

| Codice a catalogo | Tipo di prodotto | Numero di scanalature | Altezza del rack | Tipo di backplane | Slot di sistema | Larghezza asola |
|-------------------|------------------|-----------------------|------------------|---|-----------------|-----------------|
| 23007-642 | Backplane | 2 | 3U | CompactPCI seriale con Ethernet Full-mesh | Sinistra | 4HP |
| 23007-685 | Backplane | 5 | 3U | CompactPCI seriale con Ethernet Full-mesh | Sinistra | 4HP |
| 23007-605 | Backplane | 5 | 3U | CompactPCI seriale con Ethernet Full-mesh | Destra | 4HP |
| 23007-689 | Backplane | 9 | 3U | CompactPCI seriale con Ethernet Full-mesh | Sinistra | 4HP |
| 23007-684 | Backplane | 4 | 3U | CompactPCI seriale con Ethernet Full-mesh | Sinistra | 4HP |
| 23007-693 | Backplane | 3 | 3U | CompactPCI seriale con Ethernet Full-mesh | Destra | 4HP |
| 23007-615 | Backplane | 5 | 3U | CompactPCI seriale con Ethernet Full-mesh | Destra | 4HP |
| 23007-694 | Backplane | 4 | 3U | CompactPCI seriale con Ethernet Full-mesh | Destra | 4HP |

Table 1/2

| Codice a catalogo | Tipo di connettore | Tipo di connettore di alimentazione | Tipo di connettore di servizio | Larghezza | Quantità nella confezione |
|-------------------|--------------------|-------------------------------------|--------------------------------|-----------|---------------------------|
| 23007-661 | AirMax VS | Microfit | MicroMatch, 10 pin | 19.3mm | 1 |
| 23007-641 | AirMax VS | Microfit | MicroMatch, 10 pin | 19.3mm | 1 |
| 23007-681 | AirMax VS | Microfit | MicroMatch, 10 pin | 19.3mm | 1 |

| Codice a catalogo | Tipo di connettore | Tipo di connettore di alimentazione | Tipo di connettore di servizio | Larghezza | Quantità nella confezione |
|--------------------------|---------------------------|--|---------------------------------------|------------------|----------------------------------|
| 23007-621 | AirMax VS | Microfit | MicroMatch, 10 pin | 19.3mm | 1 |
| 23007-679 | AirMax VS | Connettori di alimentazione per capicorda M4 | MicroMatch, 10 pin | 181.9mm | 1 |
| 23007-668 | AirMax VS | Connettori di alimentazione per capicorda M4 | MicroMatch, 10 pin | 161.6mm | 1 |
| 23007-629 | AirMax VS | Connettori di alimentazione per capicorda M4 | MicroMatch, 10 pin | 181.9mm | 1 |
| 23007-669 | AirMax VS | Connettori di alimentazione per capicorda M4 | MicroMatch, 10 pin | 181.9mm | 1 |
| 23007-676 | AirMax VS | Connettori di alimentazione per capicorda M4 | MicroMatch, 10 pin | 120.9mm | 1 |
| 23007-677 | AirMax VS | Connettori di alimentazione per capicorda M4 | MicroMatch, 10 pin | 141.2mm | 1 |
| 23007-628 | AirMax VS | Connettori di alimentazione per capicorda M4 | MicroMatch, 10 pin | 161.6mm | 1 |
| 23007-636 | AirMax VS | Connettori di alimentazione per capicorda M4 | MicroMatch, 10 pin | 120.9mm | 1 |
| 23007-627 | AirMax VS | Connettori di alimentazione per capicorda M4 | MicroMatch, 10 pin | 141.2mm | 1 |
| 23007-682 | AirMax VS | Connettori di alimentazione per capicorda M4 | MicroMatch, 10 pin | 39.6mm | 1 |
| 23007-683 | AirMax VS | Connettori di alimentazione per capicorda M4 | MicroMatch, 10 pin | 60mm | 1 |
| 23007-667 | AirMax VS | Connettori di alimentazione per capicorda M4 | MicroMatch, 10 pin | 141.2mm | 1 |
| 23007-695 | AirMax VS | Connettori di alimentazione per capicorda M4 | MicroMatch, 10 pin | 100.6mm | 1 |

| Codice a catalogo | Tipo di connettore | Tipo di connettore di alimentazione | Tipo di connettore di servizio | Larghezza | Quantità nella confezione |
|-------------------|--------------------|--|--------------------------------|-----------|---------------------------|
| 23007-655 | AirMax VS | Connettori di alimentazione per capicorda M4 | MicroMatch, 10 pin | 100.6mm | 1 |
| 23007-637 | AirMax VS | Connettori di alimentazione per capicorda M4 | MicroMatch, 10 pin | 141.2mm | 1 |
| 23007-654 | AirMax VS | Connettori di alimentazione per capicorda M4 | MicroMatch, 10 pin | 80.3mm | 1 |

Table 2/2

| Codice a catalogo | Tipo di connettore | Tipo di connettore di alimentazione | Tipo di connettore di servizio | Larghezza | Quantità nella confezione |
|-------------------|--------------------|--|--------------------------------|-----------|---------------------------|
| 23007-653 | AirMax VS | Connettori di alimentazione per capicorda M4 | MicroMatch, 10 pin | 60mm | 1 |
| 23007-639 | AirMax VS | Connettori di alimentazione per capicorda M4 | MicroMatch, 10 pin | 181.9mm | 1 |
| 23007-649 | AirMax VS | Connettori di alimentazione per capicorda M4 | MicroMatch, 10 pin | 191.9mm | 1 |
| 23007-645 | AirMax VS | Connettori di alimentazione per capicorda M4 | MicroMatch, 10 pin | 100.6mm | 1 |
| 23007-644 | AirMax VS | Connettori di alimentazione per capicorda M4 | MicroMatch, 10 pin | 80.3mm | 1 |
| 23007-643 | AirMax VS | Connettori di alimentazione per capicorda M4 | MicroMatch, 10 pin | 60mm | 1 |
| 23007-642 | AirMax VS | Connettori di alimentazione per capicorda M4 | MicroMatch, 10 pin | 19.3mm | 1 |
| 23007-685 | AirMax VS | Connettori di alimentazione per capicorda M4 | MicroMatch, 10 pin | 100.6mm | 1 |
| 23007-605 | AirMax VS | PwrBlade | MicroMatch, 10 pin | 159.9mm | 1 |
| 23007-689 | AirMax VS | Connettori di alimentazione per capicorda M4 | MicroMatch, 10 pin | 181.9mm | 1 |

| Codice a catalogo | Tipo di connettore | Tipo di connettore di alimentazione | Tipo di connettore di servizio | Larghezza | Quantità nella confezione |
|-------------------|--------------------|--|--------------------------------|-----------|---------------------------|
| 23007-684 | AirMax VS | Connettori di alimentazione per capicorda M4 | MicroMatch, 10 pin | 80.3mm | 1 |
| 23007-693 | AirMax VS | Connettori di alimentazione per capicorda M4 | MicroMatch, 10 pin | 60mm | 1 |
| 23007-615 | AirMax VS | PwrBlade | MicroMatch, 10 pin | 159.9mm | 1 |
| 23007-694 | AirMax VS | Connettori di alimentazione per capicorda M4 | MicroMatch, 10 pin | 80.3mm | 1 |

AVVERTIMENTO

I prodotti nVent devono essere installati e utilizzati solo come indicato nelle schede istruzioni e nei materiali di formazione di nVent. Le schede istruzioni sono disponibili su www.nvent.com e presso il vostro rappresentante del servizio clienti nVent. Un'installazione scorretta, un uso improprio, un'applicazione errata o qualsiasi altro mancato rispetto completo delle istruzioni e degli avvertimenti di nVent può causare malfunzionamenti del prodotto, danni alla proprietà, gravi lesioni personali e morte e/o annullare la vostra garanzia.

North America

All locations
+1.763.422.2661
Chat with us:
nvent.com/schroff

Europe

Straubenhardt, Germany
+49.7082.794.0
Betschdorf, France
+33.3.88.90.64.90
Warsaw, Poland
+48.22.209.98.35
Assago, Italy
+39.02.932.7141
Chat with us:
nvent.com/schroff

Asia

Shanghai, China
+86.21.2412.6943
Qingdao, China
+86.532.8771.6101
Singapore
+65.6768.5800
Shin-Yokohama, Japan
+81.45.476.0271
Chat with us:
nvent.com/schroff

Middle East & India

Dubai, United Arab Emirates
+971.4.378.1700
Bangalore, India
+91.80.6715.2001
Istanbul, Turkey
+90.216.250.7374
Chat with us:
nvent.com/schroff



Il nostro straordinario portafoglio di marchi:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE