

Maniglia elettronica



L'eHandle per il controllo degli accessi di sicurezza è un sistema di bloccaggio elettromeccanico intelligente per armadi per server e reti. EHandle si integra perfettamente con il controller di rete e le iPDU RackPower per fungere da hub per il controllo degli accessi e il monitoraggio ambientale.

CARATTERISTICHE

Maniglia di controllo accesso di sicurezza per iPDU RackPower nVent SCHROFF

Autenticazione singola o doppia

Triplo lettore di schede di prossimità integrato che supporta MIFARE Classic 4k - UID, MIFARE Plus 2k - UID, MIFARE DESFire 4k - UID, HIS iClass - UID, HID 125 kHz prox - CSN e EM125 kHz Prox - CSN

Blocco/sblocco a distanza e monitoraggio a distanza

Indicatore di stato del blocco locale con indicatore LED multicolore

Segnalatori luminosi di allarme a LED visibili su due lati per indicare lo stato di allarme di alimentazione, ambientale o di sicurezza del rack

Blocco tasti personalizzabile dall'utente per esclusione manuale

Sensore di umidità incorporato e porta sensore ambientale aggiuntiva

Memorizzazione dei dati locali di 200 credenziali utente e 500 eventi locali

Allarme personalizzabile, stato LED e accesso alle impostazioni di configurazione

SPECIFICHE

Table 1/1

Codice a catalogo	Tipo di prodotto	Funziona con	Quantità nella confezione	Tipo di spina	Cavo di ingresso rimovibile
EA9500	Manopola	RackPower	1	RJ45	N.
EA9502	Manopola	RackPower	1	RJ45	N.

AVVERTIMENTO

I prodotti nVent devono essere installati e utilizzati solo come indicato nelle schede istruzioni e nei materiali di formazione di nVent. Le schede istruzioni sono disponibili su www.nvent.com e presso il vostro rappresentante del servizio clienti nVent. Un'installazione scorretta, un uso improprio, un'applicazione errata o qualsiasi altro mancato rispetto completo delle istruzioni e degli avvertimenti di nVent può causare malfunzionamenti del prodotto, danni alla proprietà, gravi lesioni personali e morte e/o annullare la vostra garanzia.

North America

All locations
+1.763.422.2661
Chat with us:
nvent.com/schroff

Europe

Straubenhardt, Germany
+49.7082.794.0
Betschdorf, France
+33.3.88.90.64.90
Warsaw, Poland
+48.22.209.98.35
Assago, Italy
+39.02.932.7141
Chat with us:
nvent.com/schroff

Asia

Shanghai, China
+86.21.2412.6943
Qingdao, China
+86.532.8771.6101
Singapore
+65.6768.5800
Shin-Yokohama, Japan
+81.45.476.0271
Chat with us:
nvent.com/schroff

Middle East & India

Dubai, United Arab
Emirates
+971.4.378.1700
Bangalore, India
+91.80.6715.2001
Istanbul, Turkey
+90.216.250.7374
Chat with us:
nvent.com/schroff



Il nostro straordinario portafoglio di marchi:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE