

# 107-73 inserimento/estrattore con blocco

## CODICE A CATALOGO

**107-73**



La serie 107-73 fornisce 4,2 : 1 vantaggio meccanico per l'inserimento e l'estrazione di schede a circuito stampato con contatto del connettore ad alta densità e connettori multipli. Progettato per contenitori in lamiera che hanno un canale a "U" per l'attivazione. Realizzata in lega di alluminio 6061-T6, la serie 107-73 è ideale per applicazioni gravose.

?AVVERTENZA: Questo prodotto può esporre a sostanze chimiche tra cui il cromo (composti esavalenti), che è noto allo stato della California per causare il cancro e la salute riproduttiva problema. Per ulteriori informazioni, visitare il sito Web [www.P65Warnings.ca.gov](http://www.P65Warnings.ca.gov).

## CERTIFICAZIONI



## CARATTERISTICHE

La leva si aggancia al PCB

Spessore scheda PCB 1,6 mm (0,063"), 2,4 mm (0,093"), 3,2 mm (0,125")

Fornisce assistenza per l'inserimento e l'estrazione

Disponibile con finitura in pellicola chimica trasparente o anodizzata nera

Vantaggio meccanico 4,2 : 1

Progettato per applicazioni con telai in lamiera

In alluminio

## ATTRIBUTI DEL PRODOTTO

Tipo di prodotto: Inseritore/Estrattore di PCB

Con perno: N.

Materiale: Alluminio

## INFORMAZIONI DI PRODOTTO AGGIUNTIVE

---

Di tanto in tanto, nVent può modificare le proprie specifiche del prodotto per renderle conformi agli standard industriali, militari o ad altri standard pertinenti applicabili. Salvo diverso accordo scritto, le specifiche militari annullate o sostituite possono essere certificate in base alle specifiche più recenti o sostitutive. I prodotti fabbricati in conformità a tali specifiche saranno considerati pienamente conformi, indipendentemente dal fatto che l'utente sia stato informato o meno di tali modifiche, anche se diverse dalle specifiche originali o da quelle a cui fa riferimento il cliente.

## AVVERTIMENTO

---

I prodotti nVent devono essere installati e utilizzati solo come indicato nelle schede istruzioni e nei materiali di formazione di nVent. Le schede istruzioni sono disponibili su [www.nvent.com](http://www.nvent.com) e presso il vostro rappresentante del servizio clienti nVent. Un'installazione scorretta, un uso improprio, un'applicazione errata o qualsiasi altro mancato rispetto completo delle istruzioni e degli avvertimenti di nVent può causare malfunzionamenti del prodotto, danni alla proprietà, gravi lesioni personali e morte e/o annullare la vostra garanzia.

### North America

All locations  
+1.763.422.2661  
Chat with us:  
[nvent.com/schroff](http://nvent.com/schroff)

### Europe

Straubenhardt, Germany  
+49.7082.794.0  
Betschdorf, France  
+33.3.88.90.64.90  
Warsaw, Poland  
+48.22.209.98.35  
Assago, Italy  
+39.02.932.7141  
Chat with us:  
[nvent.com/schroff](http://nvent.com/schroff)

### Asia

Shanghai, China  
+86.21.2412.6943  
Qingdao, China  
+86.532.8771.6101  
Singapore  
+65.6768.5800  
Shin-Yokohama, Japan  
+81.45.476.0271  
Chat with us:  
[nvent.com/schroff](http://nvent.com/schroff)

### Middle East & India

Dubai, United Arab  
Emirates  
+971.4.378.1700  
Bangalore, India  
+91.80.6715.2001  
Istanbul, Turkey  
+90.216.250.7374  
Chat with us:  
[nvent.com/schroff](http://nvent.com/schroff)



Il nostro straordinario portafoglio di marchi:

**CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE**