



Sistema MTCA.0 per 10 singoli moduli AMC full-size, 3 U, 84 CV

CODICE A CATALOGO

11850-011



La gabbia doppia per schede AMC sul lato destro può contenere 4 AMC doppi full-size o, con il kit di divisione opzionale, 8 AMC singoli full-size.

CERTIFICAZIONI



CARATTERISTICHE

Conforme alla specifica PICMG MTCA.0 R1.0

3 U, sistema di sottorack da 19" per 10 singoli moduli AdvancedMC full-size, 2 singoli MCH full-size e 2 moduli di alimentazione con larghezza fino a 12 CV

Al posto di 8 moduli singoli AdvancedMC full size, la gabbia per scheda di destra può essere utilizzata per 4 moduli doppi full size

Backplane con topologia a stella doppia, collegamenti diretti per S?ATA/SAS

Topologia di clock a PICMG AMC.0 R2.0

Due moduli ventola hot-swap in configurazione push/pull, ciascuno con sistema di gestione dell'unità di raffreddamento (CU EMMC), flusso d'aria da destra a sinistra

Il filtro dell'aria è accessibile dalla parte anteriore, con segnale di presenza

ATTRIBUTI DEL PRODOTTO

Tipo di prodotto: Sistema

Numero di scanalature: 8

Tipo: Montaggio a rack da 19"

Tipo di backplane: Topologia a doppia stella MTCA.0

Trasferimento dati: 40 GbE; PCIe Gen3

Potenza per slot: 50W

Direzione del flusso d'aria: Da destra a sinistra

Altezza del rack: 3U

Tipo di alimentazione: (2) PM singolo a grandezza naturale

Alimentazione inclusa: N.

I/O posteriore: N.

È conforme a: PICMG MTCA.0 R2.0

Profondità: 216mm

Altezza: 133.35mm

Net Weight: 7.9kg

Quantità nella confezione: 1

INFORMAZIONI DI PRODOTTO AGGIUNTIVE

Sistemi modificati disponibili su richiesta.

Completamente assemblato, cablato e testato.

AVVERTIMENTO

I prodotti nVent devono essere installati e utilizzati solo come indicato nelle schede istruzioni e nei materiali di formazione di nVent. Le schede istruzioni sono disponibili su www.nvent.com e presso il vostro rappresentante del servizio clienti nVent. Un'installazione scorretta, un uso improprio, un'applicazione errata o qualsiasi altro mancato rispetto completo delle istruzioni e degli avvertimenti di nVent può causare malfunzionamenti del prodotto, danni alla proprietà, gravi lesioni personali e morte e/o annullare la vostra garanzia.

North America

All locations

+1.763.422.2661

Chat with us:

nvent.com/schroff

Europe

Straubenhardt, Germany

+49.7082.794.0

Betschdorf, France

+33.3.88.90.64.90

Warsaw, Poland

+48.22.209.98.35

Assago, Italy

+39.02.932.7141

Chat with us:

nvent.com/schroff

Asia

Shanghai, China

+86.21.2412.6943

Qingdao, China

+86.532.8771.6101

Singapore

+65.6768.5800

Shin-Yokohama, Japan

+81.45.476.0271

Chat with us:

nvent.com/schroff

Middle East & India

Dubai, United Arab

Emirates

+971.4.378.1700

Bangalore, India

+91.80.6715.2001

Istanbul, Turkey

+90.216.250.7374

Chat with us:

nvent.com/schroff



Il nostro straordinario portafoglio di marchi:

CADDY

ERICO

HOFFMAN

ILSCO

SCHROFF

TRACHTE