


Sistema MTCA.0 per 2 singoli moduli AMC full-size, 1 HE

CODICE A CATALOGO

11850-023



Il sistema è progettato per 2 moduli AMC. L'alimentatore integrato e gli interruttori di alimentazione sul backplane consentono l'alimentazione del carico utile ai moduli AMC senza la necessità di un MCH separato.

CERTIFICAZIONI



CARATTERISTICHE

Custodia piccola e compatta per 2 singoli moduli AdvancedMC full-size con modulo di riempimento opzionale da 2 HP, è possibile montare anche 2 singoli moduli mid-size

Connessione diretta di tutte le porte tra entrambi gli slot AdvancedMC (vedere la topologia del backplane); velocità di trasferimento dati fino a 10 Gbps per porta

Ampia gamma di ingresso da 90 a 264 V CA sul retro del contenitore, alimentatore da 150 W nella sezione posteriore del contenitore

La tensione a 12 V CC viene attivata dal segnale di presenza del modulo AdvancedMC

Capacità di raffreddamento di 150 W a una temperatura ambiente di 55 °C, flusso d'aria da destra a sinistra, ventole con regolazione della temperatura

L'unità ventola e il filtro della ventola sono facili da sottoporre a manutenzione o sostituzione

Il contenitore è impilabile e predisposto per il montaggio su piastra

ATTRIBUTI DEL PRODOTTO

Tipo di prodotto: Sistema

Numero di scanalature: 2

Tipo: Sistema Pico

Tipo di backplane: Tutte le porte collegate da punto a punto

Trasferimento dati: 40 GbE; PCIe Gen3

Potenza per slot: 60W

Tensione di ingresso CA: 100 – 240V

Direzione del flusso d'aria: Da destra a sinistra

Altezza del rack: 1U

Tipo di alimentazione: Telaio aperto

Alimentazione inclusa: Sì

I/O posteriore: N.

È conforme a: PICMG MTCA.0 R2.0

Profondità: 302mm

Quantità nella confezione: 1

INFORMAZIONI DI PRODOTTO AGGIUNTIVE

Sistemi modificati disponibili su richiesta.

Completamente assemblato, cablato e testato.

AVVERTIMENTO

I prodotti nVent devono essere installati e utilizzati solo come indicato nelle schede istruzioni e nei materiali di formazione di nVent. Le schede istruzioni sono disponibili su www.nvent.com e presso il vostro rappresentante del servizio clienti nVent. Un'installazione scorretta, un uso improprio, un'applicazione errata o qualsiasi altro mancato rispetto completo delle istruzioni e degli avvertimenti di nVent può causare malfunzionamenti del prodotto, danni alla proprietà, gravi lesioni

personali e morte e/o annullare la vostra garanzia.

North America

All locations
+1.763.422.2661
Chat with us:
nvent.com/schroff

Europe

Straubenhardt, Germany
+49.7082.794.0
Betschdorf, France
+33.3.88.90.64.90
Warsaw, Poland
+48.22.209.98.35
Assago, Italy
+39.02.932.7141
Chat with us:
nvent.com/schroff

Asia

Shanghai, China
+86.21.2412.6943
Qingdao, China
+86.532.8771.6101
Singapore
+65.6768.5800
Shin-Yokohama, Japan
+81.45.476.0271
Chat with us:
nvent.com/schroff

Middle East & India

Dubai, United Arab
Emirates
+971.4.378.1700
Bangalore, India
+91.80.6715.2001
Istanbul, Turkey
+90.216.250.7374
Chat with us:
nvent.com/schroff



Il nostro straordinario portafoglio di marchi:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE