

# Interscale per NUC incorporato, raffreddamento a conduzione, 44 x 112 x 107 mm

## CODICE A CATALOGO

**14830-002**



Contenitore con fattore di forma ridotto con schermatura EMC integrata e raffreddamento a conduzione per schede eNUC, basato sull'innovativa e flessibile piattaforma interscalabile nVent SCHROFF.

## CERTIFICAZIONI



## CARATTERISTICHE

Contenitore modulare composto da 3 parti facili da assemblare: Corpo, coperchio superiore e pannello anteriore

Conforme allo standard SDT.03 embeddedNUC <http://www.sget.org/standards.html>

Forature specifiche per scheda NUC integrata IES MB95 (<http://en.ies.de/>)

Protezione EMC integrata

Dissipatore di calore integrato sul coperchio superiore con alette di calore da 5 mm

La struttura rigida richiede solo due viti

Colore RAL 7016

Prigionieri di montaggio della scheda installati

Sono disponibili altre dimensioni, forme o posizioni di ritaglio e serigrafia

## ATTRIBUTI DEL PRODOTTO

Tipo di prodotto: Custodia a fattore di forma ridotto

Famiglia di prodotti: Interscala

Tipo: Desktop

Altezza: 43.7mm

Larghezza: 112mm

Profondità: 106.5mm

Materiale: Alluminio

Colore: Grigio antracite

Codice colore: RAL 7016

Finitura: Verniciato a polvere

Grado di protezione: IP20

Raffreddamento: Raffreddamento a conduzione

Quantità nella confezione: 1

Net Weight: 0.3kg

## INFORMAZIONI DI PRODOTTO AGGIUNTIVE

Solo gli accessori Interscale elencati sono compatibili.

Casi modificati o personalizzati su richiesta.

## AVVERTIMENTO

I prodotti nVent devono essere installati e utilizzati solo come indicato nelle schede istruzioni e nei materiali di formazione di nVent. Le schede istruzioni sono disponibili su [www.nvent.com](http://www.nvent.com) e presso il vostro rappresentante del servizio clienti nVent. Un'installazione scorretta, un uso improprio, un'applicazione errata o qualsiasi altro mancato rispetto completo delle istruzioni e degli avvertimenti di nVent può causare malfunzionamenti del prodotto, danni alla proprietà, gravi lesioni personali e morte e/o annullare la vostra garanzia.

### North America

All locations  
+1.763.422.2661  
Chat with us:  
[nvent.com/schroff](http://nvent.com/schroff)

### Europe

Straubenhardt, Germany  
+49.7082.794.0  
Betschdorf, France  
+33.3.88.90.64.90  
Warsaw, Poland  
+48.22.209.98.35  
Assago, Italy  
+39.02.932.7141  
Chat with us:  
[nvent.com/schroff](http://nvent.com/schroff)

### Asia

Shanghai, China  
+86.21.2412.6943  
Qingdao, China  
+86.532.8771.6101  
Singapore  
+65.6768.5800  
Shin-Yokohama, Japan  
+81.45.476.0271  
Chat with us:  
[nvent.com/schroff](http://nvent.com/schroff)

### Middle East & India

Dubai, United Arab  
Emirates  
+971.4.378.1700  
Bangalore, India  
+91.80.6715.2001  
Istanbul, Turkey  
+90.216.250.7374  
Chat with us:  
[nvent.com/schroff](http://nvent.com/schroff)



Il nostro straordinario portafoglio di marchi:

**CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE**