

Sistema VPX, robusto, 10 U, 10 slot, alimentatore collegabile

CODICE A CATALOGO

20836-780



Robusto sistema VPX per schede 10 VPX 6 U, 1", 160 mm e 10 schede i/o posteriori. L'alimentazione del sistema è fornita da un alimentatore VPX collegabile. Un modulo di comando ventola monitora le ventole, la temperatura e la tensione.

CARATTERISTICHE

Sistema progettato in conformità a: MIL-STD-810F, MIL-STD-167, MIL-STD-461, IP 20

Per applicazioni robuste con maggiore resistenza agli urti e alle vibrazioni

PSU, 1 alimentatore collegabile, 1000 W, 6 U, spazio per una seconda PSU

Slot VPX 10 backplane, 6 U, in conformità a VITA 65, backplane Profile BKP6-CEN10-11.2.4.4

Ingresso da 100 a 240 V CA sul retro, interruttore principale sulla parte anteriore del telaio

Indicatore LED di tensione e guasto ventola sul lato anteriore

Gabbia per schede frontale da 6 U e gabbia per schede i/o posteriore da 6U, con backplane VPX a 10 slot

Preparato per i vetrini telescopici

Protezione EMC ottimale grazie al pannello anteriore e posteriore incernierato con filtro Honeycomp integrato

ATTRIBUTI DEL PRODOTTO

Tipo di prodotto: Sistema

Numero di scanalature: 10

Tipo: Robusto montaggio a rack da 19"

Tipo di backplane: VPX, VITA 65

Trasferimento dati: 10 GbE; PCIe Gen3

Potenza per slot: 50W

Tensione di ingresso CA: 100 – 240V

Direzione del flusso d'aria: Dal davanti sul retro

Altezza del rack: 10U

Tipo di alimentazione: (1) PSU collegabile

Alimentazione inclusa: Sì

I/O posteriore: Sì

È conforme a: ANSI/VITA 46,0-2019

Potenza: 1000W

Profondità: 490mm

Altezza: 443.7mm

Larghezza: 480mm

Net Weight: 32kg

Quantità nella confezione: 1

INFORMAZIONI DI PRODOTTO AGGIUNTIVE

Sistemi modificati disponibili su richiesta.

AVVERTIMENTO

I prodotti nVent devono essere installati e utilizzati solo come indicato nelle schede istruzioni e nei materiali di formazione di nVent. Le schede istruzioni sono disponibili su www.nvent.com e presso il vostro rappresentante del servizio clienti nVent. Un'installazione scorretta, un uso improprio, un'applicazione errata o qualsiasi altro mancato rispetto completo delle istruzioni e degli avvertimenti di nVent può causare malfunzionamenti del prodotto, danni alla proprietà, gravi lesioni personali e morte e/o annullare la vostra garanzia.

North America

All locations
+1.763.422.2661
Chat with us:
nvent.com/schroff

Europe

Straubenhardt, Germany
+49.7082.794.0
Betschdorf, France
+33.3.88.90.64.90
Warsaw, Poland
+48.22.209.98.35
Assago, Italy
+39.02.932.7141
Chat with us:
nvent.com/schroff

Asia

Shanghai, China
+86.21.2412.6943
Qingdao, China
+86.532.8771.6101
Singapore
+65.6768.5800
Shin-Yokohama, Japan
+81.45.476.0271
Chat with us:
nvent.com/schroff

Middle East & India

Dubai, United Arab
Emirates
+971.4.378.1700
Bangalore, India
+91.80.6715.2001
Istanbul, Turkey
+90.216.250.7374
Chat with us:
nvent.com/schroff



Il nostro straordinario portafoglio di marchi:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE