


Sistema VME64x, 8 U, 21 slot, PSU a telaio aperto

CODICE A CATALOGO

20836-820



Sistema VME64 per 21 schede VME64x 6 U, 160 mm. Opzione i/o posteriore l'alimentazione per il sistema è fornita da un alimentatore a telaio aperto. Un modulo di comando ventola monitora le ventole, la temperatura e la tensione.

CERTIFICAZIONI



CARATTERISTICHE

Sistema conforme a IEC 60297?3?101, 102, 103; IEEE 1101.1, 1101.10/11; backplane conforme a VITA 1,1?1997

PSU, telaio aperto, 642 W (600 W a < 180 V CA)

Backplane VME64x 21 slot, 6 U, J1/J2 monolitico con connettore P0, in conformità con VITA 1-1994 e 1.1-1997

Dissipazione del calore tramite 3 ventole, raffreddamento dal basso verso l'alto; temperatura controllata dal modulo di comando ventola (FCM)

Sistema per montaggio su scheda standard con formato scheda, 6 U, profondità 160 mm, opzione i/o posteriore

Modulo display per tensioni di esercizio CC, ventola e allarme temperatura

ATTRIBUTI DEL PRODOTTO

Tipo di prodotto: Sistema

Numero di scanalature: 21

Tipo: Montaggio a rack da 19"

Tipo di backplane: Prolunga 6 U VME64

Trasferimento dati: VME64; VME2eSST

Potenza per slot: 30W

Tensione di ingresso CA: 100 – 240V

Direzione del flusso d'aria: Dal basso verso l'alto

Altezza del rack: 8U

Tipo di alimentazione: Telaio aperto

Alimentazione inclusa: Sì

I/O posteriore: Sì

È conforme a: ANSI/VITA 1,1-1997

Profondità: 412mm

Altezza: 354.8mm

Larghezza: 449mm

Potenza: 600W

Net Weight: 19kg

Quantità nella confezione: 1

INFORMAZIONI DI PRODOTTO AGGIUNTIVE

Sistemi modificati disponibili su richiesta.

AVVERTIMENTO

I prodotti nVent devono essere installati e utilizzati solo come indicato nelle schede istruzioni e nei materiali di formazione di nVent. Le schede istruzioni sono disponibili su www.nvent.com e presso il vostro rappresentante del servizio clienti nVent. Un'installazione scorretta, un uso improprio, un'applicazione errata o qualsiasi altro mancato rispetto completo delle istruzioni e degli avvertimenti di nVent può causare malfunzionamenti del prodotto, danni alla proprietà, gravi lesioni personali e morte e/o annullare la vostra garanzia.

North America

All locations

+1.763.422.2661

Chat with us:

nvent.com/schroff

Europe

Straubenhardt, Germany

+49.7082.794.0

Betschdorf, France

+33.3.88.90.64.90

Warsaw, Poland

+48.22.209.98.35

Assago, Italy

+39.02.932.7141

Chat with us:

nvent.com/schroff

Asia

Shanghai, China

+86.21.2412.6943

Qingdao, China

+86.532.8771.6101

Singapore

+65.6768.5800

Shin-Yokohama, Japan

+81.45.476.0271

Chat with us:

nvent.com/schroff

Middle East & India

Dubai, United Arab

Emirates

+971.4.378.1700

Bangalore, India

+91.80.6715.2001

Istanbul, Turkey

+90.216.250.7374

Chat with us:

nvent.com/schroff



Il nostro straordinario portafoglio di marchi:

CADDY

ERICO

HOFFMAN

ILSCO

SCHROFF

TRACHTE