


Kit pannello anteriore, non schermato, cerniera inferiore, 3 U, 84 CV, 2,5 mm, al, anodizzato

CODICE A CATALOGO

20838-273



Pannello anteriore non schermato, parte inferiore incernierata.

CERTIFICAZIONI



CARATTERISTICHE

Il pannello anteriore può essere sganciato a un angolo di apertura di 135° (non RatiopacPRO)

Consente il montaggio su guide orizzontali

ATTRIBUTI DEL PRODOTTO

Altezza del rack: 3U

Tipo di accessorio: Pannello frontale

Larghezza rack: 84HP

Quantità nella confezione: 1

Montaggio: A cerniera, in basso

Finitura anteriore: Anodizzato

Finitura posteriore: Conduttivo

Bordi trattati: N.

Profondità (D): 2.5mm

Finitura: Anodizzato

Materiale: Alluminio

Tipo: Pannello frontale senza maniglia

Gross Weight: 0.478kg

Il pannello anteriore può essere rimosso in posizione aperta ($> 135^\circ$).

Technical drawing of a rectangular plate with dimensions and tolerances:

- Overall width: A
- Overall height: H
- Top edge dimension: 7.45
- Left edge dimension: 3
- Bottom-left corner dimensions: 15.6 , 16 , 8.2
- Bottom-right corner dimensions: 3 , 3
- Internal dimensions: B (width), C (height)
- Internal hole dimensions: $\phi 9$ (diameter), 3.3 (width)
- Internal hole position: 42.5 (distance from right edge)
- Bottom edge dimension: 2.5

I prodotti nVent devono essere installati e utilizzati solo come indicato nelle schede istruzioni e nei materiali di formazione di nVent. Le schede istruzioni sono disponibili su www.nvent.com e presso il vostro rappresentante del servizio clienti nVent. Un'installazione scorretta, un uso improprio, un'applicazione errata o qualsiasi altro mancato rispetto completo delle istruzioni e degli avvertimenti di nVent può causare malfunzionamenti del prodotto, danni alla proprietà, gravi lesioni personali e morte e/o annullare la vostra garanzia.

North America

All locations
+1.763.422.2661
Chat with us:
nvent.com/schroff

Europe

Straubenhardt, Germany
+49.7082.794.0
Betschdorf, France
+33.3.88.90.64.90
Warsaw, Poland
+48.22.209.98.35
Assago, Italy
+39.02.932.7141
Chat with us:
nvent.com/schroff

Asia

Shanghai, China
+86.21.2412.6943
Qingdao, China
+86.532.8771.6101
Singapore
+65.6768.5800
Shin-Yokohama, Japan
+81.45.476.0271
Chat with us:
nvent.com/schroff

Middle East & India

Dubai, United Arab
Emirates
+971.4.378.1700
Bangalore, India
+91.80.6715.2001
Istanbul, Turkey
+90.216.250.7374
Chat with us:
nvent.com/schroff



Il nostro straordinario portafoglio di marchi:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE