


Sistema CPCI PlusIO con alimentatore collegabile, 4 U, 8 slot

CODICE A CATALOGO

24579-400



Sistema CompactPCI PlusIO da 4 U con gabbia per scheda verticale per un controller di sistema CPCI PlusIO, 4 schede periferiche seriali CompactPCI e 3 CompactPCI e un alimentatore collegabile CompactPCI da 3 U.

CERTIFICAZIONI



CARATTERISTICHE

Conforme a IEC 60297?3?101, ?102, ?103; IEEE 1101.1, 1101.10/11; backplane conforme a PICMG 2,0 rev. 3,0 e PICMG 2,30 rev. 1,0

Sistema con gabbia per schede verticale. Formato scheda anteriore: 3 U, profondità 160 mm, 8 slot; i/o posteriore: 3 U, profondità 80 mm, 3 fessure

Backplane a 4 slot, 3 U, 32 bit, CompactPCI; 4 slot, 3 U, CompactPCI PlusIO

Dissipazione del calore da 1 U unità ventola hot-swap, flusso d'aria dal basso verso l'alto

ALIMENTATORE COMPATIBILE DA 19", 250 W, 3 U, 8 CV

Opzione per montare un disco rigido

ATTRIBUTI DEL PRODOTTO

Tipo di prodotto: Sistema

Numero di scanalature: 8

Tipo: Montaggio a rack da 19"

Tipo di backplane: 3 U, 4 slot CompactPCI e 4 slot CompactPCI seriale

Trasferimento dati: Bus PCI a 32 bit; PCIe Gen2

Potenza per slot: 40W

Tensione di ingresso CA: 100 – 240V

Direzione del flusso d'aria: Dal basso verso l'alto

Altezza del rack: 4U

Tipo di alimentazione: (1) PSU collegabile

Alimentazione inclusa: Sì

I/O posteriore: Sì

È conforme a: PICMG 2.30 R1.0

Profondità: 275mm

Altezza: 177mm

Net Weight: 10.8kg

Quantità nella confezione: 1

INFORMAZIONI DI PRODOTTO AGGIUNTIVE

Sistemi modificati disponibili su richiesta.

AVVERTIMENTO

I prodotti nVent devono essere installati e utilizzati solo come indicato nelle schede istruzioni e nei materiali di formazione di nVent. Le schede istruzioni sono disponibili su www.nvent.com e presso il vostro rappresentante del servizio clienti nVent. Un'installazione scorretta, un uso improprio, un'applicazione errata o qualsiasi altro mancato rispetto completo delle istruzioni e degli avvertimenti di nVent può causare malfunzionamenti del prodotto, danni alla proprietà, gravi lesioni personali e morte e/o annullare la vostra garanzia.

North America

All locations
+1.763.422.2661
Chat with us:
nvent.com/schroff

Europe

Straubenhardt, Germany
+49.7082.794.0
Betschdorf, France
+33.3.88.90.64.90
Warsaw, Poland
+48.22.209.98.35
Assago, Italy
+39.02.932.7141
Chat with us:
nvent.com/schroff

Asia

Shanghai, China
+86.21.2412.6943
Qingdao, China
+86.532.8771.6101
Singapore
+65.6768.5800
Shin-Yokohama, Japan
+81.45.476.0271
Chat with us:
nvent.com/schroff

Middle East & India

Dubai, United Arab
Emirates
+971.4.378.1700
Bangalore, India
+91.80.6715.2001
Istanbul, Turkey
+90.216.250.7374
Chat with us:
nvent.com/schroff



Il nostro straordinario portafoglio di marchi:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE