

Conduttore di calore flessibile interscala (FHC), 20 mm

CODICE A CATALOGO

24830-005



Il blocco conduttore si espande/si contrae verticalmente per compensare l'accumulo di tolleranza e ottimizza il contatto di superficie e la pressione lungo il percorso termico; elimina la necessità di un cuscinetto termico.

CERTIFICAZIONI



CARATTERISTICHE

Progettato per processori Intel, AMD, via, Freescale, NVIDIA e Texas Instrument che utilizzano un socket BGA

Fornisce prestazioni di raffreddamento a conduzione leader del settore, con un miglioramento del 10% rispetto ai metodi di raffreddamento a conduzione corrente

Soluzione di raffreddamento a conduzione in attesa di brevetto per elettronica con fattore di forma ridotto

Fissato al circuito stampato con nastro adesivo termicamente conduttivo

Il blocco conduttore si espande/si contrae verticalmente per compensare l'accumulo di tolleranza e ottimizza il contatto di superficie e la pressione lungo il percorso termico; elimina la necessità di un cuscinetto termico

Compatibile con contenitori Interscale C.

ATTRIBUTI DEL PRODOTTO

Tipo di prodotto: Blocco conduttore

Famiglia di prodotti: Interscala

Tipo: Conduttore scaldante

Funziona con: Custodie

Quantità nella confezione: 1

Profondità: 22mm

Larghezza: 22mm

Finitura: Anodizzato; Alluminio zincato

Gross Weight: 0.074kg

Materiale: Alluminio; Acciaio

AVVERTIMENTO

I prodotti nVent devono essere installati e utilizzati solo come indicato nelle schede istruzioni e nei materiali di formazione di nVent. Le schede istruzioni sono disponibili su www.nvent.com e presso il vostro rappresentante del servizio clienti nVent. Un'installazione scorretta, un uso improprio, un'applicazione errata o qualsiasi altro mancato rispetto completo delle istruzioni e degli avvertimenti di nVent può causare malfunzionamenti del prodotto, danni alla proprietà, gravi lesioni personali e morte e/o annullare la vostra garanzia.

North America

All locations
+1.763.422.2661
Chat with us:
nvent.com/schroff

Europe

Straubenhardt, Germany
+49.7082.794.0
Betschdorf, France
+33.3.88.90.64.90
Warsaw, Poland
+48.22.209.98.35
Assago, Italy
+39.02.932.7141
Chat with us:
nvent.com/schroff

Asia

Shanghai, China
+86.21.2412.6943
Qingdao, China
+86.532.8771.6101
Singapore
+65.6768.5800
Shin-Yokohama, Japan
+81.45.476.0271
Chat with us:
nvent.com/schroff

Middle East & India

Dubai, United Arab
Emirates
+971.4.378.1700
Bangalore, India
+91.80.6715.2001
Istanbul, Turkey
+90.216.250.7374
Chat with us:
nvent.com/schroff



Il nostro straordinario portafoglio di marchi:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE