


Pannello anteriore alternativo per montaggio combinato, profilo a U, tessuto, 6 U, 2 HP, 2,5 mm, al, anodizzato anteriore, conduttivo posteriore

CODICE A CATALOGO

30849-140



Il 2 pannello anteriore largo HP copre uno slot aperto. Il pannello frontale con profilo a U può essere combinato con una guarnizione EMC in tessuto. Esso deve essere fissato con viti e rondelle. A causa della larghezza di 2 CV, non è possibile utilizzare manicotti.

CERTIFICAZIONI



CARATTERISTICHE

Pannello frontale con profilo a U 6 U, 2 CV, al, 2,5 mm

Preparato per guarnizione EMC in tessuto

ATTRIBUTI DEL PRODOTTO

Tipo di prodotto: Pannello frontale

Tipo di accessorio: Pannello frontale

Famiglia di prodotti: EuropacPRO; RatiopacPRO; RatiopacPRO air; CompacPRO; PropacPRO

Montaggio: Anteriore a vite

Schermatura EMC: No (installabile in un secondo momento)

Tipo di guarnizione: Tessuto

Materiale: Alluminio

Finitura anteriore: Anodizzato

Finitura posteriore: Conduttivo

Bordi trattati: N.

Altezza del rack: 6U

Altezza: 261.8mm

Larghezza rack: 2HP

Larghezza: 9.8mm

Profondità: 2.5mm

È conforme a: CODICE 60297-3-101; IEEE 1101,1/10

Quantità nella confezione: 1

Finitura: Anodizzato; Passivato

Net Weight: 0.021kg

INFORMAZIONI DI PRODOTTO AGGIUNTIVE

Tenere presente che le consegne possono essere effettuate nei QSP indicati (ad esempio 5 pezzi, 10 pezzi, 50 pezzi, ecc.). Le quantità d'ordine diverse (ad esempio 2 pezzi) possono essere modificate con la quantità di consegna successiva possibile = quantità confezione standard.

AVVERTIMENTO

I prodotti nVent devono essere installati e utilizzati solo come indicato nelle schede istruzioni e nei materiali di formazione di nVent. Le schede istruzioni sono disponibili su www.nvent.com e presso il vostro rappresentante del servizio clienti nVent. Un'installazione scorretta, un uso improprio, un'applicazione errata o qualsiasi altro mancato rispetto completo delle istruzioni e degli avvertimenti di nVent può causare malfunzionamenti del prodotto, danni alla proprietà, gravi lesioni personali e morte e/o annullare la vostra garanzia.

North America

All locations
+1.763.422.2661
Chat with us:
nvent.com/schroff

Europe

Straubenhardt, Germany
+49.7082.794.0
Betschdorf, France
+33.3.88.90.64.90
Warsaw, Poland
+48.22.209.98.35
Assago, Italy
+39.02.932.7141
Chat with us:
nvent.com/schroff

Asia

Shanghai, China
+86.21.2412.6943
Qingdao, China
+86.532.8771.6101
Singapore
+65.6768.5800
Shin-Yokohama, Japan
+81.45.476.0271
Chat with us:
nvent.com/schroff

Middle East & India

Dubai, United Arab
Emirates
+971.4.378.1700
Bangalore, India
+91.80.6715.2001
Istanbul, Turkey
+90.216.250.7374
Chat with us:
nvent.com/schroff



Il nostro straordinario portafoglio di marchi:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE