

Guida orizzontale, anteriore, tipo R-LD, robusto, labbro lungo , 42 CV

CODICE A CATALOGO

34566-342



Combinations of horizontal rails and side panels

	Light	Standard	Heavy	Super Heavy
Light	+	+	+	+
Standard	+	+	+	+
Heavy	+	+	+	+
Super Heavy	+	+	+	+

Legend: "+" can be combined, "-" combination not recommended, "X" not recommended

Il robusto tipo a guida orizzontale è in grado di gestire urti e vibrazioni fino a 25 g. consente l'uso di maniglie IEEE.

CERTIFICAZIONI



CARATTERISTICHE

Guide orizzontali di tipo R-LD "robuste" con fissaggio a 3 fori per una maggiore robustezza

Per l'inserimento/estrazione di schede CompactPCI OR VME64x

Con unità HP a partire da 28 CV

Lunghezza 20, 28, 40, 42, 63, 84 CV o 1000 mm

Alluminio estruso, finitura anodizzata, superficie di contatto conduttiva, con contrassegni HP

ATTRIBUTI DEL PRODOTTO

Larghezza rack: 42HP

Quantità nella confezione: 1

Finitura: Anodizzato

Lunghezza: 218.44mm

Materiale: Alluminio

Famiglia di prodotti: EuropacPRO

Tipo di prodotto: Guida orizzontale

Tipo: Robusto, LD

Funziona con: Rack secondari

Net Weight: 0.13kg

AVVERTIMENTO

I prodotti nVent devono essere installati e utilizzati solo come indicato nelle schede istruzioni e nei materiali di formazione di nVent. Le schede istruzioni sono disponibili su www.nvent.com e presso il vostro rappresentante del servizio clienti nVent. Un'installazione scorretta, un uso improprio, un'applicazione errata o qualsiasi altro mancato rispetto completo delle istruzioni e degli avvertimenti di nVent può causare malfunzionamenti del prodotto, danni alla proprietà, gravi lesioni personali e morte e/o annullare la vostra garanzia.

North America

All locations
+1.763.422.2661
Chat with us:
nvent.com/schroff

Europe

Straubenhardt, Germany
+49.7082.794.0
Betschdorf, France
+33.3.88.90.64.90
Warsaw, Poland
+48.22.209.98.35
Assago, Italy
+39.02.932.7141
Chat with us:
nvent.com/schroff

Asia

Shanghai, China
+86.21.2412.6943
Qingdao, China
+86.532.8771.6101
Singapore
+65.6768.5800
Shin-Yokohama, Japan
+81.45.476.0271
Chat with us:
nvent.com/schroff

Middle East & India

Dubai, United Arab
Emirates
+971.4.378.1700
Bangalore, India
+91.80.6715.2001
Istanbul, Turkey
+90.216.250.7374
Chat with us:
nvent.com/schroff



Il nostro straordinario portafoglio di marchi:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE