


Pannello frontale, larghezza intera, a taglio, non schermato per RatiopacPRO 4 U, AIR 5 U, 84 HP, 2,5 mm, al, anodizzato anteriore, conduttivo posteriore

CODICE A CATALOGO

34571-612



Pannello frontale a larghezza intera, a taglio, non schermato.

CERTIFICAZIONI



CARATTERISTICHE

Inserito tra il pannello laterale e le parti stampate come il rivestimento, la staffa di montaggio da 19" o la maniglia

I pannelli anteriori possono essere utilizzati anche come pannelli posteriori

Si fissa senza viti (speciali guide orizzontali coprono i bordi del pannello anteriore e li mantengono in posizione

Schermato (conduttivo posteriore); per un collegamento conduttivo con il contenitore, ordinare separatamente la tenuta EMC (acciaio inox)

ATTRIBUTI DEL PRODOTTO

Altezza del rack: 4U

Larghezza rack: 84HP

Quantità nella confezione: 1

Tipo di accessorio: Pannello frontale

Finitura anteriore: Anodizzato

Finitura posteriore: Conduttivo

Bordi trattati: N.

Profondità (D): 2.5mm

Finitura: Anodizzato; Passivato

Altezza (H): 172.9mm


Materiale: Alluminio

Tipo di prodotto: Pannello frontale

Larghezza (W): 426.4mm

Net Weight: 0.5kg

SCHEMI



AVVERTIMENTO

I prodotti nVent devono essere installati e utilizzati solo come indicato nelle schede istruzioni e nei materiali di formazione di nVent. Le schede istruzioni sono disponibili su www.nvent.com e presso il vostro rappresentante del servizio clienti nVent. Un'installazione scorretta, un uso improprio, un'applicazione errata o qualsiasi altro mancato rispetto completo delle istruzioni e degli avvertimenti di nVent può causare malfunzionamenti del prodotto, danni alla proprietà, gravi lesioni personali e morte e/o annullare la vostra garanzia.

North America

All locations
+1.763.422.2661
Chat with us:
nvent.com/schroff

Europe

Straubenhardt, Germany
+49.7082.794.0
Betschdorf, France
+33.3.88.90.64.90
Warsaw, Poland
+48.22.209.98.35
Assago, Italy
+39.02.932.7141
Chat with us:
nvent.com/schroff

Asia

Shanghai, China
+86.21.2412.6943
Qingdao, China
+86.532.8771.6101
Singapore
+65.6768.5800
Shin-Yokohama, Japan
+81.45.476.0271
Chat with us:
nvent.com/schroff

Middle East & India

Dubai, United Arab Emirates
+971.4.378.1700
Bangalore, India
+91.80.6715.2001
Istanbul, Turkey
+90.216.250.7374
Chat with us:
nvent.com/schroff



Il nostro straordinario portafoglio di marchi:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE