


Guida standard, con fissaggio connettore DIN, plastica, 220 mm, larghezza scanalatura 2 mm, rosso, 1 coppia

CODICE A CATALOGO

64560-075



La guida di tipo standard con fissaggio del connettore consente all'utente di agganciare i connettori DIN (EN 60603-2 (DIN 41612)) direttamente sulle guide. Applicabile solo con schede Euroboard di dimensioni 100 x 160 mm e 100 x 220 mm. Adatto per RatiopacPRO/-AIR, PropacPRO, CompacPRO ed EuropacPRO.

CERTIFICAZIONI



CARATTERISTICHE

Montaggio semplice ed economico dei connettori tramite collegamenti a scatto in alternativa alle guide z o orizzontali con guida z integrata

Per formato Euroboard singolo 100 x 160 mm o 100 x 220 mm; non adatto per formato Euroboard doppio

Guida in plastica, monopezzo, rossa, per scanalature larghe 2 mm

Può essere agganciato alle guide orizzontali in alluminio estruso

Può essere agganciato in una piastra dello spessore di 1,5 mm

Temperatura di conservazione: Da -40 °C ... 130 °C.

ATTRIBUTI DEL PRODOTTO

Quantità nella confezione: 2

Profondità scheda: 220mm

Larghezza scanalatura: 2

Colore: Rosso

È conforme a: EN 60603-2 (DIN 41612)

Materiale: Polibutilene tereftalato

Famiglia di prodotti: EuropacPRO; RatiopacPRO; RatiopacPRO air; CompacPRO; PropacPRO; MultipacPRO; Inpac

Tipo di prodotto: Binario di guida

Tipo: Standard con connettore DIN

Funziona con: Rack secondari; Custodie; Telaio

Unità confezione: Coppia

Net Weight: 0.026kg

INFORMAZIONI DI PRODOTTO AGGIUNTIVE

La consegna è in confezioni multiple standard. I prezzi si riferiscono a ciascun articolo.

Tenere presente che le consegne possono essere effettuate nei QSP indicati (ad esempio 5 pezzi, 10 pezzi, 50 pezzi, ecc.). Le quantità d'ordine diverse (ad esempio 2 pezzi) possono essere modificate con la quantità di consegna successiva possibile = quantità confezione standard.

AVVERTIMENTO

I prodotti nVent devono essere installati e utilizzati solo come indicato nelle schede istruzioni e nei materiali di formazione di nVent. Le schede istruzioni sono disponibili su www.nvent.com e presso il vostro rappresentante del servizio clienti nVent. Un'installazione scorretta, un uso improprio, un'applicazione errata o qualsiasi altro mancato rispetto completo delle istruzioni e degli avvertimenti di nVent può causare malfunzionamenti del prodotto, danni alla proprietà, gravi lesioni personali e morte e/o annullare la vostra garanzia.

North America

All locations
+1.763.422.2661
Chat with us:
nvent.com/schroff

Europe

Straubenhardt, Germany
+49.7082.794.0
Betschdorf, France
+33.3.88.90.64.90
Warsaw, Poland
+48.22.209.98.35
Assago, Italy
+39.02.932.7141
Chat with us:
nvent.com/schroff

Asia

Shanghai, China
+86.21.2412.6943
Qingdao, China
+86.532.8771.6101
Singapore
+65.6768.5800
Shin-Yokohama, Japan
+81.45.476.0271
Chat with us:
nvent.com/schroff

Middle East & India

Dubai, United Arab Emirates
+971.4.378.1700
Bangalore, India
+91.80.6715.2001
Istanbul, Turkey
+90.216.250.7374
Chat with us:
nvent.com/schroff



Il nostro straordinario portafoglio di marchi:

CADDY

ERICO

HOFFMAN

ILSCO

SCHROFF

TRACHTE