

Telaio Inpac 19"



Il telaio nVent SCHROFF Inpac offre protezione elettronica per assemblaggi elettronici singoli da 19" e può essere utilizzato anche per applicazioni desktop.

CERTIFICAZIONI



CARATTERISTICHE

Kit di messa a terra/messa a terra opzionale

Finitura verniciata a polvere RAL 7030

Per l'assemblaggio con componenti da 19" o singolarmente con piastre di montaggio

Tre file di fessure di ventilazione nella base per l'ingresso dell'aria

Struttura in alluminio con telaio anteriore e posteriore pressofuso

IP 20, in conformità alla norma IEC 60529

Dimensioni esterne conformi a IEC 60297-3-101

Connettori di messa a terra per: DIN EN 50178/VDE 0160, DIN EN 62368-1/VDE 0805, DIN EN 61010-1/VDE 0411 PARTE 1, DIN EN 61010-1A2/VDE 0411 PARTE 1/A1

Sono disponibili modifiche quali ritagli o vernice

SPECIFICHE

Larghezza rack:	84HP
Tipo di prodotto:	Custodia
Famiglia di prodotti:	Inpac

Table 1/2

Codice a catalogo	Altezza del rack	Profondità	Quantità nella confezione	Montaggio	È conforme a	Schermatura EMC
10828-156	4U	254.5mm	1	Rack	CODICE 60297-3-101	N.
10828-171	2U	254.5mm	1	Rack	CODICE 60297-3-101	N.
10828-169	6U	434.5mm	1	Rack	CODICE 60297-3-101	N.
10828-152	3U	314.5mm	1	Rack	CODICE 60297-3-101	N.
10828-153	3U	374.5mm	1	Rack	CODICE 60297-3-101	N.
10828-168	6U	374.5mm	1	Rack	CODICE 60297-3-101	N.
10828-159	4U	434.5mm	1	Rack	CODICE 60297-3-101	N.
10828-172	2U	314.5mm	1	Rack	CODICE 60297-3-101	N.
10828-154	3U	434.5mm	1	Rack	CODICE 60297-3-101	N.
10828-173	2U	374.5mm	1	Rack	CODICE 60297-3-101	N.
10828-158	4U	374.5mm	1	Rack	CODICE 60297-3-101	N.
10828-157	4U	314.5mm	1	Rack	CODICE 60297-3-101	N.
10828-151	3U	254.5mm	1	Rack	CODICE 60297-3-101	N.

Table 2/2

Codice a catalogo	Finitura	Materiale	Carico statico
10828-156	Verniciato a polvere	Alluminio, Acciaio	15kg
10828-171	Verniciato a polvere	Alluminio, Acciaio	15kg
10828-169	Verniciato a polvere	Alluminio, Acciaio	15kg
10828-152	Verniciato a polvere	Alluminio, Acciaio	15kg
10828-153	Verniciato a polvere	Alluminio, Acciaio	15kg
10828-168	Verniciato a polvere	Alluminio, Acciaio	15kg
10828-159	Verniciato a polvere	Alluminio, Acciaio	15kg
10828-172	Verniciato a polvere	Alluminio, Acciaio	15kg
10828-154	Verniciato a polvere	Alluminio, Acciaio	15kg

Codice a catalogo	Finitura	Materiale	Carico statico
10828-173	Verniciato a polvere	Alluminio, Acciaio	15kg
10828-158	Verniciato a polvere	Alluminio, Acciaio	15kg
10828-157	Verniciato a polvere	Alluminio, Acciaio	15kg
10828-151	Verniciato a polvere	Alluminio, Acciaio	15kg

INFORMAZIONI DI PRODOTTO AGGIUNTIVE

Lo spazio di installazione massimo per il montaggio di componenti da 19" è di 75 CV.

La dotazione include viti per il fissaggio dei pannelli anteriore e posteriore.

Coperchio e piastra di base disponibili in altri colori.

AVVERTIMENTO

I prodotti nVent devono essere installati e utilizzati solo come indicato nelle schede istruzioni e nei materiali di formazione di nVent. Le schede istruzioni sono disponibili su www.nvent.com e presso il vostro rappresentante del servizio clienti nVent. Un'installazione scorretta, un uso improprio, un'applicazione errata o qualsiasi altro mancato rispetto completo delle istruzioni e degli avvertimenti di nVent può causare malfunzionamenti del prodotto, danni alla proprietà, gravi lesioni personali e morte e/o annullare la vostra garanzia.

North America

All locations
+1.763.422.2661
Chat with us:
nvent.com/schroff

Europe

Straubenhardt, Germany
+49.7082.794.0
Betschdorf, France
+33.3.88.90.64.90
Warsaw, Poland
+48.22.209.98.35
Assago, Italy
+39.02.932.7141
Chat with us:
nvent.com/schroff

Asia

Shanghai, China
+86.21.2412.6943
Qingdao, China
+86.532.8771.6101
Singapore
+65.6768.5800
Shin-Yokohama, Japan
+81.45.476.0271
Chat with us:
nvent.com/schroff

Middle East & India

Dubai, United Arab Emirates
+971.4.378.1700
Bangalore, India
+91.80.6715.2001
Istanbul, Turkey
+90.216.250.7374
Chat with us:
nvent.com/schroff



Il nostro straordinario portafoglio di marchi:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE