


# Kit di base chassis MultipacPRO 19"

Tale kit consente al cliente di configurare i 3 diversi coperchi superiore/inferiore.



## CERTIFICAZIONI



## CARATTERISTICHE

Per assiemi non standardizzati (1 ... 5 U) e gruppi standardizzati (1, 2 U) conformi a IEC 60297-3-105

Il telaio è composto da due parti laterali e dal pannello anteriore/posteriore

Materiale: Alluminio

Selezionare altri componenti (accessori)

## SPECIFICHE

|                              |                                         |
|------------------------------|-----------------------------------------|
| <b>Materiale:</b>            | Alluminio                               |
| <b>Tipo:</b>                 | Configurabile                           |
| <b>Famiglia di prodotti:</b> | MultipacPRO                             |
| <b>Schermatura EMC:</b>      | No (installabile in un secondo momento) |
| <b>Tipo di prodotto:</b>     | Rack secondario/Telaio                  |

Table 1/1

| Codice a catalogo | Altezza del rack | Profondità | Larghezza utile | Montaggio | È conforme a       | Certificazioni |
|-------------------|------------------|------------|-----------------|-----------|--------------------|----------------|
| 20860-202         | 1U               | 280mm      | 403mm           | Rack      | CODICE 60297-3-100 | RoHS           |

| Codice a catalogo | Altezza del rack | Profondità | Larghezza utile | Montaggio | È conforme a       | Certificazioni |
|-------------------|------------------|------------|-----------------|-----------|--------------------|----------------|
| 20860-203         | 1U               | 340mm      | 403mm           | Rack      | CODICE 60297-3-100 | RoHS           |
| 20860-204         | 1U               | 400mm      | 403mm           | Rack      | CODICE 60297-3-100 |                |
| 20860-205         | 1U               | 460mm      | 403mm           | Rack      | CODICE 60297-3-100 |                |
| 20860-201         | 1U               | 220mm      | 403mm           | Rack      | CODICE 60297-3-100 | RoHS           |
| 20860-210         | 2U               | 220mm      | 403mm           | Rack      | CODICE 60297-3-100 | RoHS           |
| 20860-214         | 2U               | 460mm      | 403mm           | Rack      | CODICE 60297-3-100 |                |
| 20860-213         | 2U               | 400mm      | 403mm           | Rack      | CODICE 60297-3-100 |                |
| 20860-211         | 2U               | 280mm      | 403mm           | Rack      | CODICE 60297-3-100 | RoHS           |
| 20860-212         | 2U               | 340mm      | 403mm           | Rack      | CODICE 60297-3-100 | RoHS           |
| 20860-221         | 3U               | 400mm      | 403mm           | Rack      | CODICE 60297-3-100 | RoHS           |
| 20860-219         | 3U               | 280mm      | 403mm           | Rack      | CODICE 60297-3-100 | RoHS           |
| 20860-222         | 3U               | 460mm      | 403mm           | Rack      | CODICE 60297-3-100 | RoHS           |
| 20860-220         | 3U               | 340mm      | 403mm           | Rack      | CODICE 60297-3-100 | RoHS           |
| 20860-228         | 4U               | 280mm      | 403mm           | Rack      | CODICE 60297-3-100 | RoHS           |
| 20860-229         | 4U               | 340mm      | 403mm           | Rack      | CODICE 60297-3-100 | RoHS           |
| 20860-231         | 4U               | 460mm      | 403mm           | Rack      | CODICE 60297-3-100 | RoHS           |
| 20860-230         | 4U               | 400mm      | 403mm           | Rack      | CODICE 60297-3-100 | RoHS           |
| 20860-240         | 5U               | 460mm      | 403mm           | Rack      | CODICE 60297-3-100 | RoHS           |

## INFORMAZIONI DI PRODOTTO AGGIUNTIVE

Ordinare separatamente piastra di montaggio, coperchio e piastre di base, maniglie e guide telescopiche.

Dimensioni h = altezza di montaggio trasparente = H?8,1 mm, b = larghezza di montaggio trasparente = 403 mm.

AVVERTIMENTO

I prodotti nVent devono essere installati e utilizzati solo come indicato nelle schede istruzioni e nei materiali di formazione di nVent. Le schede istruzioni sono disponibili su [www.nvent.com](http://www.nvent.com) e presso il vostro rappresentante del servizio clienti nVent. Un'installazione scorretta, un uso improprio, un'applicazione errata o qualsiasi altro mancato rispetto completo delle istruzioni e degli avvertimenti di nVent può causare malfunzionamenti del prodotto, danni alla proprietà, gravi lesioni personali e morte e/o annullare la vostra garanzia.

North America

All locations  
+1.763.422.2661  
Chat with us:  
[nvent.com/schroff](http://nvent.com/schroff)

Europe

Straubenhardt, Germany  
+49.7082.794.0  
Betschdorf, France  
+33.3.88.90.64.90  
Warsaw, Poland  
+48.22.209.98.35  
Assago, Italy  
+39.02.932.7141  
Chat with us:  
[nvent.com/schroff](http://nvent.com/schroff)

Asia

Shanghai, China  
+86.21.2412.6943  
Qingdao, China  
+86.532.8771.6101  
Singapore  
+65.6768.5800  
Shin-Yokohama, Japan  
+81.45.476.0271  
Chat with us:  
[nvent.com/schroff](http://nvent.com/schroff)

Middle East & India

Dubai, United Arab  
Emirates  
+971.4.378.1700  
Bangalore, India  
+91.80.6715.2001  
Istanbul, Turkey  
+90.216.250.7374  
Chat with us:  
[nvent.com/schroff](http://nvent.com/schroff)



Il nostro straordinario portafoglio di marchi:

CADDY   ERICO   HOFFMAN   ILSCO   SCHROFF   TRACHTE