


Pannello posteriore EMC PropacPRO, larghezza completa



Il pannello posteriore EMC, a tutta larghezza per la custodia PropacPRO, si monta sul telaio della custodia. Non ha perforazioni. La schermatura viene eseguita con guarnizioni EMC in tessuto.

CERTIFICAZIONI



CARATTERISTICHE

Pannello in alluminio, 1,5 mm, con dispositivo di fissaggio per messa a terra / GND

Si monta sulla custodia (sinistra, destra)

Senza perforazione

SPECIFICHE

| | |
|------------------------------|-----------------------|
| Materiale: | Alluminio |
| Finitura: | Anodizzato; Passivato |
| Funziona con: | Custodie |
| Famiglia di prodotti: | PropacPRO |
| Tipo: | Pannello posteriore |
| Tipo di prodotto: | Pannello laterale |

Table 1/1

| Codice a catalogo | Altezza del rack | Larghezza rack | Quantità nella confezione |
|-------------------|------------------|----------------|---------------------------|
| 24576-247 | 3U | 28HP | 1 |
| 24576-244 | 2U | 42HP | 1 |

| Codice a catalogo | Altezza del rack | Larghezza rack | Quantità nella confezione |
|-------------------|------------------|----------------|---------------------------|
| 24576-258 | 6U | 84HP | 1 |
| 24576-248 | 3U | 42HP | 1 |
| 24576-254 | 4U | 84HP | 1 |
| 24576-249 | 3U | 63HP | 1 |
| 24576-253 | 4U | 63HP | 1 |
| 24576-250 | 3U | 84HP | 1 |
| 24576-252 | 4U | 42HP | 1 |
| 24576-245 | 2U | 63HP | 1 |

AVVERTIMENTO

I prodotti nVent devono essere installati e utilizzati solo come indicato nelle schede istruzioni e nei materiali di formazione di nVent. Le schede istruzioni sono disponibili su www.nvent.com e presso il vostro rappresentante del servizio clienti nVent. Un'installazione scorretta, un uso improprio, un'applicazione errata o qualsiasi altro mancato rispetto completo delle istruzioni e degli avvertimenti di nVent può causare malfunzionamenti del prodotto, danni alla proprietà, gravi lesioni personali e morte e/o annullare la vostra garanzia.

North America

All locations
+1.763.422.2661
Chat with us:
nvent.com/schroff

Europe

Straubenhardt, Germany
+49.7082.794.0
Betschdorf, France
+33.3.88.90.64.90
Warsaw, Poland
+48.22.209.98.35
Assago, Italy
+39.02.932.7141
Chat with us:
nvent.com/schroff

Asia

Shanghai, China
+86.21.2412.6943
Qingdao, China
+86.532.8771.6101
Singapore
+65.6768.5800
Shin-Yokohama, Japan
+81.45.476.0271
Chat with us:
nvent.com/schroff

Middle East & India

Dubai, United Arab Emirates
+971.4.378.1700
Bangalore, India
+91.80.6715.2001
Istanbul, Turkey
+90.216.250.7374
Chat with us:
nvent.com/schroff



Il nostro straordinario portafoglio di marchi:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE