


# Pannello anteriore PSU



Pannello frontale per alimentatore compatibile nVent SCHROFF da 19". Pannello frontale piatto con scanalature verticali per strisce di contatti EMC in acciaio inox.

## CERTIFICAZIONI



## CARATTERISTICHE

Pannello anteriore, al, anodizzato anteriore, conduttivo posteriore, con slot verticali per strisce di contatti EMC

## SPECIFICHE

**Tipo di accessorio:** Pannello frontale

Table 1/2

Codice a catalogo	Materiale	Finitura anteriore	Finitura posteriore	Bordi trattati	Altezza del rack	Altezza
21005-439	Alluminio	Anodizzato	Conduttivo	N.	3U	128.4mm
21006-959	Alluminio	Anodizzato	Conduttivo	N.	3U	128.4mm
21005-478	Alluminio	Anodizzato	Conduttivo	N.	3U	128.4mm
31006-677	Alluminio	Anodizzato	Conduttivo	N.	3U	128.4mm
21005-477	Alluminio	Anodizzato	Conduttivo	N.	3U	128.4mm

Codice a catalogo	Materiale	Finitura anteriore	Finitura posteriore	Bordi trattati	Altezza delrack	Altezza
21006-954	Alluminio	Anodizzato	Conduttivo	N.	3U	128.4mm
21005-470	Alluminio	Anodizzato	Conduttivo	N.	3U	128.4mm
21006-955	Alluminio	Anodizzato	Conduttivo	N.	3U	128.4mm
21005-476	Alluminio	Anodizzato	Conduttivo	N.	3U	128.4mm
21006-945	Alluminio	Anodizzato	Conduttivo	N.	3U	128.4mm
21006-956	Alluminio	Anodizzato	Conduttivo	N.	3U	128.4mm
21005-474	Alluminio	Anodizzato	Conduttivo	N.	3U	128.4mm
21005-451	Alluminio	Anodizzato	Conduttivo	N.	3U	128.4mm
21006-957	Alluminio	Anodizzato	Conduttivo	N.	3U	128.4mm
21006-943	Alluminio	Anodizzato	Conduttivo	N.	3U	128.4mm
21005-475	Alluminio	Anodizzato	Conduttivo	N.	3U	128.4mm
21005-473	Alluminio	Anodizzato	Conduttivo	N.	3U	128.4mm

Table 2/2

Codice a catalogo	Larghezza rack	Larghezza	Profondità	Quantità nella confezione	Finitura
21005-439	14HP	7078mm	2.5mm	1	Anodizzato
21006-959	3HP	14.9mm	2.5mm	1	Anodizzato
21005-478	14HP	70.78mm	2.5mm	1	Anodizzato
31006-677	8HP	40.3mm	2.5mm	1	Anodizzato
21005-477	10HP	50.46mm	2.5mm	1	Anodizzato
21006-954	6HP	30.14mm	2.5mm	1	Anodizzato
21005-470	6HP	30.14mm	2.5mm	1	Anodizzato
21006-955	6HP	30.14mm	2.5mm	1	Anodizzato
21005-476	6HP	30.14mm	2.5mm	1	Anodizzato
21006-945	8HP	40.3mm	2.5mm	1	Anodizzato
21006-956	6HP	30.14mm	2.5mm	1	Anodizzato
21005-474	14HP	7078mm	2.5mm	1	Anodizzato
21005-451	10HP	50.46mm	2.5mm	1	Anodizzato
21006-957	6HP	30.14mm	2.5mm	1	Anodizzato
21006-943	6HP	30.14mm	2.5mm	1	Anodizzato
21005-475	6HP	30.14mm	2.5mm	1	Anodizzato
21005-473	10HP	50.46mm	2.5mm	1	Anodizzato

## AVVERTIMENTO

---

I prodotti nVent devono essere installati e utilizzati solo come indicato nelle schede istruzioni e nei materiali di formazione di nVent. Le schede istruzioni sono disponibili su [www.nvent.com](http://www.nvent.com) e presso il vostro rappresentante del servizio clienti nVent. Un'installazione scorretta, un uso improprio, un'applicazione errata o qualsiasi altro mancato rispetto completo delle istruzioni e degli avvertimenti di nVent può causare malfunzionamenti del prodotto, danni alla proprietà, gravi lesioni personali e morte e/o annullare la vostra garanzia.

### North America

All locations  
+1.763.422.2661  
Chat with us:  
[nvent.com/schroff](http://nvent.com/schroff)

### Europe

Straubenhardt, Germany  
+49.7082.794.0  
Betschdorf, France  
+33.3.88.90.64.90  
Warsaw, Poland  
+48.22.209.98.35  
Assago, Italy  
+39.02.932.7141  
Chat with us:  
[nvent.com/schroff](http://nvent.com/schroff)

### Asia

Shanghai, China  
+86.21.2412.6943  
Qingdao, China  
+86.532.8771.6101  
Singapore  
+65.6768.5800  
Shin-Yokohama, Japan  
+81.45.476.0271  
Chat with us:  
[nvent.com/schroff](http://nvent.com/schroff)

### Middle East & India

Dubai, United Arab  
Emirates  
+971.4.378.1700  
Bangalore, India  
+91.80.6715.2001  
Istanbul, Turkey  
+90.216.250.7374  
Chat with us:  
[nvent.com/schroff](http://nvent.com/schroff)



Il nostro straordinario portafoglio di marchi:

**CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE**