

Striscia di connettori femmina, IEC, trifase



PDU modulare e compatta con molti elementi funzionali. Utilizzando un telaio in alluminio da 1 U per 1 U, la PDU può essere facilmente integrata in un rack con uscite IEC C13 e C19 con ingresso trifase.

CERTIFICAZIONI



CARATTERISTICHE

Strisce di connettori femmina con connettori femmina IEC in conformità con IEC 60320

Montaggio verticale

Le multiprese possono essere ruotate in tutte e quattro le direzioni (con incrementi di 90°) durante l'installazione

Cavo di collegamento da 2 m.

Altezza di montaggio 1 U

SPECIFICHE

Materiale: Alluminio; Poliammide

Colore: Grigio; Nero; Rosso

Tipo di prodotto: Multipresa

Table 1/2

Codice a catalogo	Tipo di presa	Quantità di prese	Prese commutate	Tensione CA	Quantità nella confezione	Profondità
60110-283	IEC C13	18	N.	400V	1	44mm
60110-284	IEC C13, IEC C19	24	N.	400V	1	44mm

Codice a catalogo	Tipo di presa	Quantità di prese	Prese commutate	Tensione CA	Quantità nella confezione	Profondità
60110-285	IEC C13, IEC C19	30	N.	400V	1	44mm

Table 2/2

Codice a catalogo	Finitura	Altezza	Lunghezza
60110-283	Anodizzato	44mm	947.5mm
60110-284	Anodizzato	44mm	947.5mm
60110-285	Anodizzato	44mm	1753mm

INFORMAZIONI DI PRODOTTO AGGIUNTIVE

Ordinare separatamente la staffa per il montaggio verticale.

AVVERTIMENTO

I prodotti nVent devono essere installati e utilizzati solo come indicato nelle schede istruzioni e nei materiali di formazione di nVent. Le schede istruzioni sono disponibili su www.nvent.com e presso il vostro rappresentante del servizio clienti nVent. Un'installazione scorretta, un uso improprio, un'applicazione errata o qualsiasi altro mancato rispetto completo delle istruzioni e degli avvertimenti di nVent può causare malfunzionamenti del prodotto, danni alla proprietà, gravi lesioni personali e morte e/o annullare la vostra garanzia.

North America

All locations
+1.763.422.2661
Chat with us:
nvent.com/schroff

Europe

Straubenhardt, Germany
+49.7082.794.0
Betschdorf, France
+33.3.88.90.64.90
Warsaw, Poland
+48.22.209.98.35
Assago, Italy
+39.02.932.7141
Chat with us:
nvent.com/schroff

Asia

Shanghai, China
+86.21.2412.6943
Qingdao, China
+86.532.8771.6101
Singapore
+65.6768.5800
Shin-Yokohama, Japan
+81.45.476.0271
Chat with us:
nvent.com/schroff

Middle East & India

Dubai, United Arab Emirates
+971.4.378.1700
Bangalore, India
+91.80.6715.2001
Istanbul, Turkey
+90.216.250.7374
Chat with us:
nvent.com/schroff



Il nostro straordinario portafoglio di marchi:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE