

Striscia di connettori femmina, UTE, con ingresso Wieland®



PDU modulare e compatta con molti elementi funzionali. Utilizzando un telaio in alluminio 1 U per 1 U, la PDU può essere facilmente integrata in un rack. Il connettore Wieland consente una facile combinazione con diversi cavi di ingresso di alimentazione.

CERTIFICAZIONI



CARATTERISTICHE

Ingresso tramite spina Wieland® GST 18

Le strisce di busse possono essere ruotate in tutte e quattro le direzioni (con incrementi di 90°) durante il montaggio

Uscita tramite connettori femmina UTE

Montaggio orizzontale o verticale

Altezza di installazione 1 U

In conformità con NFC 61-303

SPECIFICHE

Lunghezza:	438.5mm
Materiale:	Alluminio; Poliammide
Tipo di prodotto:	Multipresa

Table 1/2

Codice a catalogo	Tipo di presa	Quantità di prese	Prese commutate	Tensione CA	Funzione	Quantità nella confezione
-------------------	---------------	-------------------	-----------------	-------------	----------	---------------------------

60110-357	UTE	6	N.	230V	Protezione da sovracorrente	1
60110-356	UTE	6	N.	230V	Protezione da sovracorrente	1
60110-346	UTE	8	N.	230V		1
60110-355	UTE	6	N.	230V	Protezione da sovracorrente	1
60110-348	UTE	8	N.	230V		1
60110-347	UTE	8	N.	230V		1

Table 2/2

Codice a catalogo	Colore	Profondità	Finitura
60110-357	Rosso	44mm	Anodizzato
60110-356	Nero	44mm	Anodizzato
60110-346	Bianco	44mm	Anodizzato
60110-355	Bianco	44mm	Anodizzato
60110-348	Rosso	44mm	Anodizzato
60110-347	Nero	44mm	Anodizzato

INFORMAZIONI DI PRODOTTO AGGIUNTIVE

Ordinare separatamente la staffa di montaggio per il montaggio verticale.

AVVERTIMENTO

I prodotti nVent devono essere installati e utilizzati solo come indicato nelle schede istruzioni e nei materiali di formazione di nVent. Le schede istruzioni sono disponibili su www.nvent.com e presso il vostro rappresentante del servizio clienti nVent. Un'installazione scorretta, un uso improprio, un'applicazione errata o qualsiasi altro mancato rispetto completo delle istruzioni e degli avvertimenti di nVent può causare malfunzionamenti del prodotto, danni alla proprietà, gravi lesioni personali e morte e/o annullare la vostra garanzia.

North America

All locations
+1.763.422.2661
Chat with us:
nvent.com/schroff

Europe

Straubenhardt, Germany
+49.7082.794.0
Betschdorf, France
+33.3.88.90.64.90
Warsaw, Poland
+48.22.209.98.35
Assago, Italy
+39.02.932.7141
Chat with us:
nvent.com/schroff

Asia

Shanghai, China
+86.21.2412.6943
Qingdao, China
+86.532.8771.6101
Singapore
+65.6768.5800
Shin-Yokohama, Japan
+81.45.476.0271
Chat with us:
nvent.com/schroff

Middle East & India

Dubai, United Arab
Emirates
+971.4.378.1700
Bangalore, India
+91.80.6715.2001
Istanbul, Turkey
+90.216.250.7374
Chat with us:
nvent.com/schroff



Il nostro straordinario portafoglio di marchi:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE