

Varistar CP base/Plinth

Una base consente lo stoccaggio funzionale dei cavi assemblati in eccesso e protegge la parte inferiore dell'armadio dai roditori.



CARATTERISTICHE

2 profili di supporto, per anteriore e posteriore

Capacità di carico statico 1000 kg

SPECIFICHE

Tipo di prodotto: Base per armadio/rack

Materiale: Acciaio

Table 1/2

Codice a catalogo	Altezza	Larghezza	Quantità nella confezione	Colore	Codice colore	Profondità
24630-034	100mm	600mm	1	Grigio nero	RAL 7021	600mm
24630-037	200mm	800mm	1	Grigio nero	RAL 7021	
24630-067	200mm	800mm	1	Grigio nero	RAL 7021	
24630-066	200mm	600mm	1	Grigio nero	RAL 7021	
24630-036	200mm	600mm	1	Grigio nero	RAL 7021	
24630-064	100mm	600mm	1	Grigio nero	RAL 7021	
24630-065	100mm	800mm	1	Grigio nero	RAL 7021	
24630-035	100mm	800mm	1	Grigio nero	RAL 7021	

Table 2/2

Codice a catalogo	Finitura	Tipo
24630-034	Verniciato a polvere	Zoccolo di base, Perforato
24630-037	Verniciato a polvere	Zoccolo di base, Perforato

Codice a catalogo	Finitura	Tipo
24630-067	Verniciato a polvere	Zoccolo di base, Semplice
24630-066	Verniciato a polvere	Zoccolo di base, Semplice
24630-036	Verniciato a polvere	Zoccolo di base, Perforato
24630-064	Verniciato a polvere	Zoccolo di base, Semplice
24630-065	Verniciato a polvere	Zoccolo di base, Semplice
24630-035	Verniciato a polvere	Zoccolo di base, Perforato

INFORMAZIONI DI PRODOTTO AGGIUNTIVE

Ordinare i rivestimenti laterali separatamente.

Non utilizzabile in combinazione con ruote

AVVERTIMENTO

I prodotti nVent devono essere installati e utilizzati solo come indicato nelle schede istruzioni e nei materiali di formazione di nVent. Le schede istruzioni sono disponibili su www.nvent.com e presso il vostro rappresentante del servizio clienti nVent. Un'installazione scorretta, un uso improprio, un'applicazione errata o qualsiasi altro mancato rispetto completo delle istruzioni e degli avvertimenti di nVent può causare malfunzionamenti del prodotto, danni alla proprietà, gravi lesioni personali e morte e/o annullare la vostra garanzia.

North America

All locations
+1.763.422.2661
Chat with us:
nvent.com/schroff

Europe

Straubenhardt, Germany
+49.7082.794.0
Betschdorf, France
+33.3.88.90.64.90
Warsaw, Poland
+48.22.209.98.35
Assago, Italy
+39.02.932.7141
Chat with us:
nvent.com/schroff

Asia

Shanghai, China
+86.21.2412.6943
Qingdao, China
+86.532.8771.6101
Singapore
+65.6768.5800
Shin-Yokohama, Japan
+81.45.476.0271
Chat with us:
nvent.com/schroff

Middle East & India

Dubai, United Arab Emirates
+971.4.378.1700
Bangalore, India
+91.80.6715.2001
Istanbul, Turkey
+90.216.250.7374
Chat with us:
nvent.com/schroff



Il nostro straordinario portafoglio di marchi:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE