

# Telaio Deco Varistar CP per armadio da 800 W.



Il telaio Deco è perfetto per Varistar CP con una larghezza di 800 mm senza sportello anteriore. Nasconde qualsiasi cablaggio ai lati dell'armadio, semplificando l'instradamento dei cavi e il montaggio dell'apparecchiatura per un processo di installazione più efficiente e migliorando contemporaneamente l'aspetto dell'armadio.

## CARATTERISTICHE

Nasconde il cablaggio accanto al montaggio a pannello da 19", semplificando l'instradamento dei cavi e il montaggio dell'apparecchiatura per un processo di installazione più efficiente

Fornisce un accesso più semplice ai componenti interni dell'armadio con pannelli incernierati o rimovibili, semplificando la manutenzione o le riparazioni

Offre funzionalità, aspetto e durata migliorate per gli armadi Varistar CP senza sportello

Can be assembled at front and/or rear

## SPECIFICHE

- Carico statico:** 400kgf  
**Tipo di prodotto:** Telaio per armadio/rack  
**Materiale:** Acciaio

Table 1/2

Codice a catalogo	Altezza del rack	Altezza	Larghezza	Funzione di progettazione	Quantità nella confezione	Colore
21630-311	33U	1600mm	600mm	19" Plane Integrated	1	Grigio nero
21630-920	47U	2200mm	800mm	Telaio oscillante	1	Grigio nero
21630-924	38U	1800mm	800mm	Supporti di scorrimento da 19"	1	Grigio nero
21630-309	24U	1200mm	600mm	19" Plane Integrated	1	Grigio nero

Codice a catalogo	Altezza del rack	Altezza	Larghezza	Funzione di progettazione	Quantità nella confezione	Colore
21630-314	47U	2200mm	600mm	19" Plane Integrated	1	Grigio nero
21630-926	47U	2200mm	800mm	Supporti di scorrimento da 19"	1	Grigio nero
21630-919	42U	2000mm	800mm	Telaio oscillante	1	Grigio nero
21630-313	42U	2000mm	600mm	19" Plane Integrated	1	Grigio nero
21630-310	29U	1400mm	600mm	19" Plane Integrated	1	Grigio nero
21630-918	38U	1800mm	800mm	Telaio oscillante	1	Grigio nero
21630-925	42U	2000mm	800mm	Supporti di scorrimento da 19"	1	Grigio nero
21630-312	38U	1800mm	600mm	19" Plane Integrated	1	Grigio nero

Table 2/2

Codice a catalogo	Codice colore	Finitura	Tipo
21630-311	RAL 7021	Verniciato a polvere	Telaio Deco
21630-920	RAL 7021	Verniciato a polvere	Telaio Deco
21630-924	RAL 7021	Verniciato a polvere	Telaio Deco
21630-309	RAL 7021	Verniciato a polvere	Telaio Deco
21630-314	RAL 7021	Verniciato a polvere	Telaio Deco
21630-926	RAL 7021	Verniciato a polvere	Telaio Deco
21630-919	RAL 7021	Verniciato a polvere	Telaio Deco
21630-313	RAL 7021	Verniciato a polvere	Telaio Deco
21630-310	RAL 7021	Verniciato a polvere	Telaio Deco
21630-918	RAL 7021	Verniciato a polvere	Telaio Deco
21630-925	RAL 7021	Verniciato a polvere	Telaio Deco
21630-312	RAL 7021	Verniciato a polvere	Telaio Deco

## INFORMAZIONI DI PRODOTTO AGGIUNTIVE

Il telaio decorativo facilita l'accesso ai componenti interni dell'armadio con pannelli incernierati o rimovibili, semplificando la manutenzione o le riparazioni. Si tratta di un'aggiunta essenziale a qualsiasi armadio elettronico senza sportello anteriore, in particolare per le apparecchiature di test automatizzate, che offre funzionalità, aspetto e durata migliorate.

## AVVERTIMENTO

---

I prodotti nVent devono essere installati e utilizzati solo come indicato nelle schede istruzioni e nei materiali di formazione di nVent. Le schede istruzioni sono disponibili su [www.nvent.com](http://www.nvent.com) e presso il vostro rappresentante del servizio clienti nVent. Un'installazione scorretta, un uso improprio, un'applicazione errata o qualsiasi altro mancato rispetto completo delle istruzioni e degli avvertimenti di nVent può causare malfunzionamenti del prodotto, danni alla proprietà, gravi lesioni personali e morte e/o annullare la vostra garanzia.

### North America

All locations  
+1.763.422.2661  
Chat with us:  
[nvent.com/schroff](http://nvent.com/schroff)

### Europe

Straubenhardt, Germany  
+49.7082.794.0  
Betschdorf, France  
+33.3.88.90.64.90  
Warsaw, Poland  
+48.22.209.98.35  
Assago, Italy  
+39.02.932.7141  
Chat with us:  
[nvent.com/schroff](http://nvent.com/schroff)

### Asia

Shanghai, China  
+86.21.2412.6943  
Qingdao, China  
+86.532.8771.6101  
Singapore  
+65.6768.5800  
Shin-Yokohama, Japan  
+81.45.476.0271  
Chat with us:  
[nvent.com/schroff](http://nvent.com/schroff)

### Middle East & India

Dubai, United Arab  
Emirates  
+971.4.378.1700  
Bangalore, India  
+91.80.6715.2001  
Istanbul, Turkey  
+90.216.250.7374  
Chat with us:  
[nvent.com/schroff](http://nvent.com/schroff)



Il nostro straordinario portafoglio di marchi:

**CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE**