


Base mobile Varistar CP/Plinth



Base/base mobile per rendere mobile un armadio.

CARATTERISTICHE

Coperchi, St, 1,5 mm

Capacità di carico sulle ruote 400 kg, sui piedini regolabili 1600 kg

Supporto, St, 3 mm

Colore RAL 7021

Altezza zoccolo H = 103 mm, con piedini regolabili da 126 a 134 mm

SPECIFICHE

Tipo di prodotto: Base per armadio/rack

Materiale: Acciaio

Table 1/2

Codice a catalogo	Larghezza	Profondità	Quantità nella confezione	Colore	Codice colore	Finitura
21630-664	800mm	1000mm	1	Grigio nero	RAL 7021	Verniciato a polvere
21630-655	600mm	600mm	1	Grigio nero	RAL 7021	Verniciato a polvere
21630-663	800mm	900mm	1	Grigio nero	RAL 7021	Verniciato a polvere
21630-662	800mm	800mm	1	Grigio nero	RAL 7021	Verniciato a polvere
21630-661	800mm	600mm	1			Verniciato a polvere
21630-658	600mm	1000mm	1	Grigio nero	RAL 7021	Verniciato a polvere
21630-657	600mm	900mm	1	Grigio nero	RAL 7021	Verniciato a polvere
21630-656	600mm	800mm	1	Grigio nero	RAL 7021	Verniciato a polvere

Table 2/2

Codice a catalogo	Tipo	Funziona con
21630-664	Base a zoccolo, mobile	Varistar CP
21630-655	Base a zoccolo, mobile	Varistar CP
21630-663	Base a zoccolo, mobile	Varistar CP
21630-662	Base a zoccolo, mobile	Varistar CP
21630-661	Base a zoccolo, mobile	Varistar CP
21630-658	Base a zoccolo, mobile	Varistar CP
21630-657	Base a zoccolo, mobile	Varistar CP
21630-656	Base a zoccolo, mobile	Varistar CP

AVVERTIMENTO

I prodotti nVent devono essere installati e utilizzati solo come indicato nelle schede istruzioni e nei materiali di formazione di nVent. Le schede istruzioni sono disponibili su www.nvent.com e presso il vostro rappresentante del servizio clienti nVent. Un'installazione scorretta, un uso improprio, un'applicazione errata o qualsiasi altro mancato rispetto completo delle istruzioni e degli avvertimenti di nVent può causare malfunzionamenti del prodotto, danni alla proprietà, gravi lesioni personali e morte e/o annullare la vostra garanzia.

North America

All locations

+1.763.422.2661

Chat with us:

nvent.com/schroff

Europe

Straubenhardt, Germany

+49.7082.794.0

Betschdorf, France

+33.3.88.90.64.90

Warsaw, Poland

+48.22.209.98.35

Assago, Italy

+39.02.932.7141

Chat with us:

nvent.com/schroff

Asia

Shanghai, China

+86.21.2412.6943

Qingdao, China

+86.532.8771.6101

Singapore

+65.6768.5800

Shin-Yokohama, Japan

+81.45.476.0271

Chat with us:

nvent.com/schroff

Middle East & India

Dubai, United Arab Emirates

+971.4.378.1700

Bangalore, India

+91.80.6715.2001

Istanbul, Turkey

+90.216.250.7374

Chat with us:

nvent.com/schroff



Il nostro straordinario portafoglio di marchi:

CADDY

ERICO

HOFFMAN

ILSCO

SCHROFF

TRACHTE