

Telaio mobile Varistar CP



Telaio in acciaio saldato Varistar per requisiti di carico statico. Per l'integrazione di 19", ETSI o piastra di montaggio. Per applicazioni mobili.

CARATTERISTICHE

Saldato, finitura verniciata a polvere, grigio nero, RAL 7021

SPECIFICHE

- Carico dinamico:** 1000kg
- Carico statico:** 1600kg
- Tipo di prodotto:** Telaio per armadio/rack
- Materiale:** Acciaio

Table 1/4

| Codice a catalogo | Altezza del rack | Altezza | Larghezza | Profondità | Quantità nella confezione | Colore |
|-------------------|------------------|---------|-----------|------------|---------------------------|-------------|
| 20630-215 | 33U | 1600mm | 800mm | 600mm | 1 | Grigio nero |
| 20630-211 | 33U | 1600mm | 600mm | 600mm | 1 | Grigio nero |
| 20630-231 | 42U | 2000mm | 600mm | 1100mm | 1 | Grigio nero |
| 20630-217 | 33U | 1600mm | 800mm | 900mm | 1 | Grigio nero |
| 20630-214 | 33U | 1600mm | 600mm | 1000mm | 1 | Grigio nero |
| 20630-212 | 33U | 1600mm | 600mm | 800mm | 1 | Grigio nero |
| 20630-213 | 33U | 1600mm | 600mm | 900mm | 1 | Grigio nero |
| 20630-232 | 42U | 2000mm | 600mm | 1200mm | 1 | Grigio nero |
| 20630-210 | 29U | 1400mm | 800mm | 1000mm | 1 | Grigio nero |
| 20630-218 | 33U | 1600mm | 800mm | 1000mm | 1 | Grigio nero |
| 20630-209 | 29U | 1400mm | 800mm | 900mm | 1 | Grigio nero |

| Codice a catalogo | Altezza del rack | Altezza | Larghezza | Profondità | Quantità nella confezione | Colore |
|-------------------|------------------|---------|-----------|------------|---------------------------|-------------|
| 20630-206 | 29U | 1400mm | 600mm | 1000mm | 1 | Grigio nero |
| 20630-205 | 29U | 1400mm | 600mm | 900mm | 1 | Grigio nero |
| 20630-237 | 42U | 2000mm | 800mm | 1100mm | 1 | Grigio nero |
| 20630-216 | 33U | 1600mm | 800mm | 800mm | 1 | Grigio nero |
| 20630-199 | 24U | 1200mm | 800mm | 600mm | 1 | Grigio nero |
| 20630-202 | 24U | 1200mm | 800mm | 1000mm | 1 | Grigio nero |
| 20630-201 | 24U | 1200mm | 800mm | 900mm | 1 | Grigio nero |
| 20630-200 | 24U | 1200mm | 800mm | 800mm | 1 | Grigio nero |
| 20630-221 | 38U | 1800mm | 600mm | 900mm | 1 | Grigio nero |

Table 2/4

| Codice a catalogo | Altezza del rack | Altezza | Larghezza | Profondità | Quantità nella confezione | Colore |
|-------------------|------------------|---------|-----------|------------|---------------------------|-------------|
| 20630-208 | 29U | 1400mm | 800mm | 800mm | 1 | Grigio nero |
| 20630-222 | 38U | 1800mm | 600mm | 1000mm | 1 | Grigio nero |
| 20630-225 | 38U | 1800mm | 800mm | 900mm | 1 | Grigio nero |
| 20630-207 | 29U | 1400mm | 800mm | 600mm | 1 | Grigio nero |
| 20630-255 | 52U | 2450mm | 800mm | 1100mm | 1 | Grigio nero |
| 20630-226 | 38U | 1800mm | 800mm | 1000mm | 1 | Grigio nero |
| 20630-251 | 52U | 2450mm | 600mm | 1000mm | 1 | Grigio nero |
| 20630-254 | 52U | 2450mm | 800mm | 1000mm | 1 | Grigio nero |
| 20630-204 | 29U | 1400mm | 600mm | 800mm | 1 | Grigio nero |
| 20630-252 | 52U | 2450mm | 600mm | 1100mm | 1 | Grigio nero |
| 20630-253 | 52U | 2450mm | 600mm | 1200mm | 1 | Grigio nero |
| 20630-256 | 52U | 2450mm | 800mm | 1200mm | 1 | Grigio nero |
| 20630-203 | 29U | 1400mm | 600mm | 600mm | 1 | Grigio nero |
| 20630-236 | 42U | 2000mm | 800mm | 1000mm | 1 | Grigio nero |
| 20630-224 | 38U | 1800mm | 800mm | 800mm | 1 | Grigio nero |
| 20630-242 | 47U | 2200mm | 600mm | 1000mm | 1 | Grigio nero |
| 20630-241 | 47U | 2200mm | 600mm | 900mm | 1 | Grigio nero |
| 20630-227 | 42U | 2000mm | 600mm | 600mm | 1 | Grigio nero |
| 20630-240 | 47U | 2200mm | 600mm | 800mm | 1 | Grigio nero |
| 20630-249 | 47U | 2200mm | 800mm | 1100mm | 1 | Grigio nero |

Table 3/4

| Codice a catalogo | Altezza del rack | Altezza | Larghezza | Profondità | Quantità nella confezione | Colore |
|-------------------|------------------|---------|-----------|------------|---------------------------|-------------|
| 20630-239 | 47U | 2200mm | 600mm | 600mm | 1 | Grigio nero |
| 20630-228 | 42U | 2000mm | 600mm | 800mm | 1 | Grigio nero |
| 20630-244 | 47U | 2200mm | 600mm | 1200mm | 1 | Grigio nero |
| 20630-235 | 42U | 2000mm | 800mm | 900mm | 1 | Grigio nero |
| 20630-250 | 47U | 2200mm | 800mm | 1200mm | 1 | Grigio nero |
| 20630-229 | 42U | 2000mm | 600mm | 900mm | 1 | Grigio nero |
| 20630-193 | 24U | 1200mm | 600mm | 600mm | 1 | Grigio nero |
| 20630-234 | 42U | 2000mm | 800mm | 800mm | 1 | Grigio nero |
| 20630-233 | 42U | 2000mm | 800mm | 600mm | 1 | Grigio nero |
| 20630-230 | 42U | 2000mm | 600mm | 1000mm | 1 | Grigio nero |
| 20630-245 | 47U | 2200mm | 800mm | 600mm | 1 | Grigio nero |
| 20630-246 | 47U | 2200mm | 800mm | 800mm | 1 | Grigio nero |
| 20630-194 | 24U | 1200mm | 600mm | 800mm | 1 | Grigio nero |
| 20630-247 | 47U | 2200mm | 800mm | 900mm | 1 | Grigio nero |
| 20630-223 | 38U | 1800mm | 800mm | 600mm | 1 | Grigio nero |
| 20630-248 | 47U | 2200mm | 800mm | 1000mm | 1 | Grigio nero |
| 20630-243 | 47U | 2200mm | 600mm | 1100mm | 1 | Grigio nero |
| 20630-195 | 24U | 1200mm | 600mm | 900mm | 1 | Grigio nero |
| 20630-220 | 38U | 1800mm | 600mm | 800mm | 1 | Grigio nero |
| 20630-219 | 38U | 1800mm | 600mm | 600mm | 1 | Grigio nero |

Table 4/4

| Codice a catalogo | Altezza del rack | Altezza | Larghezza | Profondità | Quantità nella confezione | Colore |
|-------------------|------------------|---------|-----------|------------|---------------------------|-------------|
| 20630-196 | 24U | 1200mm | 600mm | 1000mm | 1 | Grigio nero |
| 20630-238 | 42U | 2000mm | 800mm | 1200mm | 1 | Grigio nero |

Table 1/4

| Codice a catalogo | Codice colore | È conforme a | Materiale del telaio | Tipo | Funziona con |
|-------------------|---------------|--------------------------|----------------------|-----------|--------------|
| 20630-215 | RAL 7021 | IEC 61587-1, IEC 61587-3 | Acciaio | Cellulare | Varistar CP |
| 20630-211 | RAL 7021 | IEC 61587-1, IEC 61587-3 | Acciaio | Cellulare | Varistar CP |

| Codice a catalogo | Codice colore | È conforme a | Materiale del telaio | Tipo | Funziona con |
|-------------------|---------------|--------------------------|----------------------|-----------|--------------|
| 20630-231 | RAL 7021 | IEC 61587-1, IEC 61587-3 | Acciaio | Cellulare | Varistar CP |
| 20630-217 | RAL 7021 | IEC 61587-1, IEC 61587-3 | Acciaio | Cellulare | Varistar CP |
| 20630-214 | RAL 7021 | IEC 61587-1, IEC 61587-3 | Acciaio | Cellulare | Varistar CP |
| 20630-212 | RAL 7021 | IEC 61587-1, IEC 61587-3 | Acciaio | Cellulare | Varistar CP |
| 20630-213 | RAL 7021 | IEC 61587-1, IEC 61587-3 | Acciaio | Cellulare | Varistar CP |
| 20630-232 | RAL 7021 | IEC 61587-1, IEC 61587-3 | Acciaio | Cellulare | Varistar CP |
| 20630-210 | RAL 7021 | IEC 61587-1, IEC 61587-3 | Acciaio | Cellulare | Varistar CP |
| 20630-218 | RAL 7021 | IEC 61587-1, IEC 61587-3 | Acciaio | Cellulare | Varistar CP |
| 20630-209 | RAL 7021 | IEC 61587-1, IEC 61587-3 | Acciaio | Cellulare | Varistar CP |
| 20630-206 | RAL 7021 | IEC 61587-1, IEC 61587-3 | Acciaio | Cellulare | Varistar CP |
| 20630-205 | RAL 7021 | IEC 61587-1, IEC 61587-3 | Acciaio | Cellulare | Varistar CP |
| 20630-237 | RAL 7021 | IEC 61587-1, IEC 61587-3 | Acciaio | Cellulare | Varistar CP |
| 20630-216 | RAL 7021 | IEC 61587-1, IEC 61587-3 | Acciaio | Cellulare | Varistar CP |
| 20630-199 | RAL 7021 | IEC 61587-1, IEC 61587-3 | Acciaio | Cellulare | Varistar CP |
| 20630-202 | RAL 7021 | IEC 61587-1, IEC 61587-3 | Acciaio | Cellulare | Varistar CP |
| 20630-201 | RAL 7021 | IEC 61587-1, IEC 61587-3 | Acciaio | Cellulare | Varistar CP |
| 20630-200 | RAL 7021 | IEC 61587-1, IEC 61587-3 | Acciaio | Cellulare | Varistar CP |
| 20630-221 | RAL 7021 | IEC 61587-1, IEC 61587-3 | Acciaio | Cellulare | Varistar CP |

Table 2/4

| Codice a catalogo | Codice colore | È conforme a | Materiale del telaio | Tipo | Funziona con |
|-------------------|---------------|--------------|----------------------|------|--------------|
|-------------------|---------------|--------------|----------------------|------|--------------|

| | | | | | |
|-----------|----------|--------------------------|---------|-----------|-------------|
| 20630-208 | RAL 7021 | IEC 61587-1, IEC 61587-3 | Acciaio | Cellulare | Varistar CP |
| 20630-222 | RAL 7021 | IEC 61587-1, IEC 61587-3 | Acciaio | Cellulare | Varistar CP |
| 20630-225 | RAL 7021 | IEC 61587-1, IEC 61587-3 | Acciaio | Cellulare | Varistar CP |
| 20630-207 | RAL 7021 | IEC 61587-1, IEC 61587-3 | Acciaio | Cellulare | Varistar CP |
| 20630-255 | RAL 7021 | IEC 61587-1, IEC 61587-3 | Acciaio | Cellulare | Varistar CP |
| 20630-226 | RAL 7021 | IEC 61587-1, IEC 61587-3 | Acciaio | Cellulare | Varistar CP |
| 20630-251 | RAL 7021 | IEC 61587-1, IEC 61587-3 | Acciaio | Cellulare | Varistar CP |
| 20630-254 | RAL 7021 | IEC 61587-1, IEC 61587-3 | Acciaio | Cellulare | Varistar CP |
| 20630-204 | RAL 7021 | IEC 61587-1, IEC 61587-3 | Acciaio | Cellulare | Varistar CP |
| 20630-252 | RAL 7021 | IEC 61587-1, IEC 61587-3 | Acciaio | Cellulare | Varistar CP |
| 20630-253 | RAL 7021 | IEC 61587-1, IEC 61587-3 | Acciaio | Cellulare | Varistar CP |
| 20630-256 | RAL 7021 | IEC 61587-1, IEC 61587-3 | Acciaio | Cellulare | Varistar CP |
| 20630-203 | RAL 7021 | IEC 61587-1, IEC 61587-3 | Acciaio | Cellulare | Varistar CP |
| 20630-236 | RAL 7021 | IEC 61587-1, IEC 61587-3 | Acciaio | Cellulare | Varistar CP |
| 20630-224 | RAL 7021 | IEC 61587-1, IEC 61587-3 | Acciaio | Cellulare | Varistar CP |
| 20630-242 | RAL 7021 | IEC 61587-1, IEC 61587-3 | Acciaio | Cellulare | Varistar CP |
| 20630-241 | RAL 7021 | IEC 61587-1, IEC 61587-3 | Acciaio | Cellulare | Varistar CP |
| 20630-227 | RAL 7021 | IEC 61587-1, IEC 61587-3 | Acciaio | Cellulare | Varistar CP |
| 20630-240 | RAL 7021 | IEC 61587-1, IEC 61587-3 | Acciaio | Cellulare | Varistar CP |
| 20630-249 | RAL 7021 | IEC 61587-1, IEC 61587-3 | Acciaio | Cellulare | Varistar CP |

Table 3/4

| Codice a catalogo | Codice colore | È conforme a | Materiale del telaio | Tipo | Funziona con |
|-------------------|---------------|--------------------------|----------------------|-----------|--------------|
| 20630-239 | RAL 7021 | IEC 61587-1, IEC 61587-3 | Acciaio | Cellulare | Varistar CP |
| 20630-228 | RAL 7021 | IEC 61587-1, IEC 61587-3 | Acciaio | Cellulare | Varistar CP |
| 20630-244 | RAL 7021 | IEC 61587-1, IEC 61587-3 | Acciaio | Cellulare | Varistar CP |
| 20630-235 | RAL 7021 | IEC 61587-1, IEC 61587-3 | Acciaio | Cellulare | Varistar CP |
| 20630-250 | RAL 7021 | IEC 61587-1, IEC 61587-3 | Acciaio | Cellulare | Varistar CP |
| 20630-229 | RAL 7021 | IEC 61587-1, IEC 61587-3 | Acciaio | Cellulare | Varistar CP |
| 20630-193 | RAL 7021 | IEC 61587-1, IEC 61587-3 | Acciaio | Cellulare | Varistar CP |
| 20630-234 | RAL 7021 | IEC 61587-1, IEC 61587-3 | Acciaio | Cellulare | Varistar CP |
| 20630-233 | RAL 7021 | IEC 61587-1, IEC 61587-3 | Acciaio | Cellulare | Varistar CP |
| 20630-230 | RAL 7021 | IEC 61587-1, IEC 61587-3 | Acciaio | Cellulare | Varistar CP |
| 20630-245 | RAL 7021 | IEC 61587-1, IEC 61587-3 | Acciaio | Cellulare | Varistar CP |
| 20630-246 | RAL 7021 | IEC 61587-1, IEC 61587-3 | Acciaio | Cellulare | Varistar CP |
| 20630-194 | RAL 7021 | IEC 61587-1, IEC 61587-3 | Acciaio | Cellulare | Varistar CP |
| 20630-247 | RAL 7021 | IEC 61587-1, IEC 61587-3 | Acciaio | Cellulare | Varistar CP |
| 20630-223 | RAL 7021 | IEC 61587-1, IEC 61587-3 | Acciaio | Cellulare | Varistar CP |
| 20630-248 | RAL 7021 | IEC 61587-1, IEC 61587-3 | Acciaio | Cellulare | Varistar CP |
| 20630-243 | RAL 7021 | IEC 61587-1, IEC 61587-3 | Acciaio | Cellulare | Varistar CP |
| 20630-195 | RAL 7021 | IEC 61587-1, IEC 61587-3 | Acciaio | Cellulare | Varistar CP |
| 20630-220 | RAL 7021 | IEC 61587-1, IEC 61587-3 | Acciaio | Cellulare | Varistar CP |

| Codice a catalogo | Codice colore | È conforme a | Materiale del telaio | Tipo | Funziona con |
|-------------------|---------------|--------------------------|----------------------|-----------|--------------|
| 20630-219 | RAL 7021 | IEC 61587-1, IEC 61587-3 | Acciaio | Cellulare | Varistar CP |

Table 4/4

| Codice a catalogo | Codice colore | È conforme a | Materiale del telaio | Tipo | Funziona con |
|-------------------|---------------|--------------------------|----------------------|-----------|--------------|
| 20630-196 | RAL 7021 | IEC 61587-1, IEC 61587-3 | Acciaio | Cellulare | Varistar CP |
| 20630-238 | RAL 7021 | IEC 61587-1, IEC 61587-3 | Acciaio | Cellulare | Varistar CP |

AVVERTIMENTO

I prodotti nVent devono essere installati e utilizzati solo come indicato nelle schede istruzioni e nei materiali di formazione di nVent. Le schede istruzioni sono disponibili su www.nvent.com e presso il vostro rappresentante del servizio clienti nVent. Un'installazione scorretta, un uso improprio, un'applicazione errata o qualsiasi altro mancato rispetto completo delle istruzioni e degli avvertimenti di nVent può causare malfunzionamenti del prodotto, danni alla proprietà, gravi lesioni personali e morte e/o annullare la vostra garanzia.

North America

All locations
+1.763.422.2661
Chat with us:
nvent.com/schroff

Europe

Straubenhardt, Germany
+49.7082.794.0
Betschdorf, France
+33.3.88.90.64.90
Warsaw, Poland
+48.22.209.98.35
Assago, Italy
+39.02.932.7141
Chat with us:
nvent.com/schroff

Asia

Shanghai, China
+86.21.2412.6943
Qingdao, China
+86.532.8771.6101
Singapore
+65.6768.5800
Shin-Yokohama, Japan
+81.45.476.0271
Chat with us:
nvent.com/schroff

Middle East & India

Dubai, United Arab Emirates
+971.4.378.1700
Bangalore, India
+91.80.6715.2001
Istanbul, Turkey
+90.216.250.7374
Chat with us:
nvent.com/schroff



Il nostro straordinario portafoglio di marchi:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE