


# Staffa angolare con inserto per pistola per chiodi



## CERTIFICAZIONI



## CARATTERISTICHE

Fornisce un fissaggio per assemblaggi nVent CADDY Speed Link, cavi, ganci a S o catene

Sistema completo con squadretta per calcestruzzo

Si aggancia alla canna della chiodatrice a gas o a batteria, permettendo una installazione più sicura sulla struttura o utilizzando una prolunga

Staffa angolare con gamba più lunga per lasciare all'utensile lo spazio di manovra necessario

Si fissa in maniera veloce e facile a rivestimenti in calcestruzzo, acciaio o metallo

## SPECIFICHE

Table 1/2

Codice a catalogo	Numero articolo	Materiale	Finitura	Dimensione del foro (HS)	Altezza (H)	Larghezza (W)
ABGBSF	173446	Acciaio, Nylon	Elettrozincato	7.1 mm	25.5 mm	50 mm

Table 2/2

Codice a catalogo	Numero articolo	A.	Carico statico
-------------------	-----------------	----	----------------


ABGBSF	173446	38 mm	440N
--------	--------	-------	------

## INFORMAZIONI DI PRODOTTO AGGIUNTIVE

Il carico statico indicato e' riferito alla squadretta per chiodatrice a gas o batteria. Si prega di consultare il produttore dei chiodi per valutare il carico statico del chiodo e la sua compatibilita' con il calcestruzzo. Il carico massimo da considerare sara' il minore tra il carico del chiodo e il carico della squadretta.

L'inserto per chiodatrici a gas o a batteria e' compatibile con i seguenti modelli di chiodatrici: BeA® CN60-688ES, Hilti® BX 3, GX 3, DEWALT® Trak-It C3, SPIT® PULSA 40E, 800E, 700, 1000 o modelli equivalenti.

## SCHEMI



## AVVERTIMENTO

I prodotti nVent devono essere installati e utilizzati solo come indicato nelle schede istruzioni e nei materiali di formazione di nVent. Le schede istruzioni sono disponibili su [www.nvent.com](http://www.nvent.com) e presso il vostro rappresentante del servizio clienti nVent. Un'installazione scorretta, un uso improprio, un'applicazione errata o qualsiasi altro mancato rispetto completo delle istruzioni e degli avvertimenti di nVent può causare malfunzionamenti del prodotto, danni alla proprietà, gravi lesioni personali e morte e/o annullare la vostra garanzia.

### Nord America

+1.800.753.9221  
Opzione 1 – Assistenza  
clienti  
Opzione 2 – Assistenza  
tecnica

### Europa

Paesi Bassi:  
+31 800-0200135  
Francia:  
+33 800 901 793

### Europa

Germania:  
800 1890272  
altri paesi:  
+31 13 5835404

### APAC

Shanghai:  
+ 86 21 2412 1618/19  
Sydney:  
+61 2 9751 8500



Il nostro straordinario portafoglio di marchi:

**CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE**

