

# Staffa a parete verticale esterna APX



## CARATTERISTICHE

Staffa da muro per profili a C e profili strut

Completo di fissaggi

## SPECIFICHE

Table 1/2

Codice a catalogo	Numero articolo	Materiale	Finitura	Tipo di profilato	Tipo di profilo strut	Altezza (H)
APXE23EG	584710	Acciaio	Elettrozincato	E2L, E2, E3		114 mm
APXE01EG	584715	Acciaio	Elettrozincato	E0L, E0, E1		114 mm
APXE4STRUTE G	584725	Acciaio	Elettrozincato	E4	A (41 x 41 mm), C (21 x 41 mm)	144 mm
APXSTRUTS6	584820	Acciaio inossidabile 316 (EN 1.4401)			A (41 x 41 mm), C (21 x 41 mm)	144 mm

Table 2/2

Codice a catalogo	Numero articolo	Larghezza (W)	Spessore (T)	A.	B	C
APXE23EG	584710	50 mm	5 mm	36 mm	12 mm	19 mm
APXE01EG	584715	50 mm	5 mm	31 mm	12 mm	19 mm
APXE4STRUTE G	584725	70 mm	5 mm	43 mm	12 mm	19 mm

Codice a catalogo	Numero articolo	Larghezza (W)	Spessore (T)	A.	B	C
APXSTRUTS6	584820	70 mm	6 mm	43 mm	12 mm	19 mm

## SCHEMI



## AVVERTIMENTO

I prodotti nVent devono essere installati e utilizzati solo come indicato nelle schede istruzioni e nei materiali di formazione di nVent. Le schede istruzioni sono disponibili su [www.nvent.com](http://www.nvent.com) e presso il vostro rappresentante del servizio clienti nVent. Un'installazione scorretta, un uso improprio, un'applicazione errata o qualsiasi altro mancato rispetto completo delle istruzioni e degli avvertimenti di nVent può causare malfunzionamenti del prodotto, danni alla proprietà, gravi lesioni personali e morte e/o annullare la vostra garanzia.

### Nord America

+1.800.753.9221

Opzione 1 – Assistenza clienti

Opzione 2 – Assistenza tecnica

### Europa

Paesi Bassi:

+31 800-0200135

Francia:

+33 800 901 793

### Europa

Germania:

800 1890272

altri paesi:

+31 13 5835404

### APAC

Shanghai:

+ 86 21 2412 1618/19

Sydney:

+61 2 9751 8500



Il nostro straordinario portafoglio di marchi:

**CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE**

