

Catena CHN



CERTIFICAZIONI



CARATTERISTICHE

Catena ad anelli arrotondati

Conforme allo standard DIN 5685

SPECIFICHE

Table 1/2


| Codice a catalogo | Numero articolo | Materiale | Finitura | Lunghezza (L) | A. | B |
|-------------------|-----------------|--------------------------------------|----------------|---------------|-------|--------|
| CHN13KSP | 591410 | Acciaio | Elettrozincato | 100m | 22 mm | 3.5 mm |
| CHN13K | 386780 | Acciaio | Elettrozincato | 30m | 22 mm | 3.5 mm |
| CHN15K | 385910 | Acciaio | Elettrozincato | 30m | 24 mm | 4.5 mm |
| CHN15KS4 | 591500 | Acciaio inossidabile 304 (EN 1.4301) | | 30m | 24 mm | 4.5 mm |
| CHN17KS4 | 591510 | Acciaio inossidabile 304 (EN 1.4301) | | 30m | 26 mm | 5.5 mm |

| Codice a catalogo | Numero articolo | Materiale | Finitura | Lunghezza (L) | A. | B |
|-------------------|-----------------|-----------|----------------|---------------|-------|--------|
| CHN17K | 385920 | Acciaio | Elettrozincato | 30m | 26 mm | 5.5 mm |

Table 2/2

| Codice a catalogo | Numero articolo | D | Carico statico | Certificazioni |
|-------------------|-----------------|--------|----------------|----------------|
| CHN13KSP | 591410 | 2 mm | 200N | |
| CHN13K | 386780 | 2 mm | 200N | ITB |
| CHN15K | 385910 | 2.5 mm | 300N | ITB |
| CHN15KS4 | 591500 | 2.5 mm | 300N | ITB |
| CHN17KS4 | 591510 | 3 mm | 400N | ITB |
| CHN17K | 385920 | 3 mm | 400N | ITB |

SCHEMI



AVVERTIMENTO

I prodotti nVent devono essere installati e utilizzati solo come indicato nelle schede istruzioni e nei materiali di formazione di nVent. Le schede istruzioni sono disponibili su www.nvent.com e presso il vostro rappresentante del servizio clienti nVent. Un'installazione scorretta, un uso improprio, un'applicazione errata o qualsiasi altro mancato rispetto completo delle istruzioni e degli avvertimenti di nVent può causare malfunzionamenti del prodotto, danni alla proprietà, gravi lesioni personali e morte e/o annullare la vostra garanzia.

Nord America

+1.800.753.9221

Opzione 1 – Assistenza
clienti

Opzione 2 – Assistenza
tecnica

Europa

Paesi Bassi:

+31 800-0200135

Francia:

+33 800 901 793

Europa

Germania:

800 1890272

altri paesi:

+31 13 5835404

APAC

Shanghai:

+ 86 21 2412 1618/19

Sydney:

+61 2 9751 8500



Il nostro straordinario portafoglio di marchi:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE

